



Save as PDF



**Peli protector cases - Protector case - 1150 case**



Dimensioni interne :  
20.8 x 14.4 x 9.2 cm (8" x 6" x 4")

**A prova di acqua, di polvere e di urti**

- Anima a celle aperte con struttura di pareti solide - robusta, leggera
- Guarnizione o-ring
- Valvola di compensazione automatica della pressione
- Struttura in acciaio inox
- Con schiuma pretagliata e schiuma fonoassorbente per il coperchio
- Garanzia incondizionata



Nero Grigio-Argento Giallo Arancione Desert\_tan Verde

**Peli protector cases - Protector case - 1150 case SPECIFICHE**

Dimensioni esterne (L x W x D)		Interior Dimensions (L x W x D)	
23.2 x 19.2 x 11.1 cm (9" x 8" x 4")		20.8 x 14.4 x 9.2 cm (8" x 6" x 4")	
Profondità coperchio	Profondità fondo	Profondità totale	
1.9 cm (1")	7.3 cm (2.87")	9.2 cm (3.62")	
Profondità coperchio	Profondità fondo	Profondità totale	
1.9 cm (0.75")	7.3 cm (2.87")	9.2 cm (3.62")	
Peso con schiuma	Peso senza schiuma	Max. flottabilità	
0.9 kg. (1.98 lbs)	0.8kg (1.76 lbs.)	3.63 kg (8 lbs. )	
Range di temperatura			
-40 / 99° C (-40 / 210° F)			

**1150 Case Certificates**

- IP67(1 meter submersion for 30 minutes)
- Def Stan 81-41/STANAG 4280

**Materials**

Corpo	Chiusura	O-ring coperchio	Piedini
Polypropylene	Polypropylene	Polymer Stainless Steel	
Schiuma	Gruppo di regolazione pressione	Valvola di sfiato	O-ring sfiato
1.3 lb Polyurethane	ABS	3 Micron Hydrophobic Non-Woven PET	70 Shore Nitrile

**Configuration**

Ref. #	Descrizione
1150	Peli protector cases - Protector case - 1150 case

**Peli protector cases - Protector case - 1150 case Accessori**

Ref. #	Descrizione