



Hauptmerkmale

Baureihe	Actassi
Produkt- oder Komponententyp	Verbindungskabel
Geräteanwendung	Kommunikation
Farbe	Blau
Art der Kabelabschirmung	F/UTP

Zusatzmerkmale

Kabeltyp	4-paarige Kabel
Länge	2 m
Kategorie des Kommunikationsnetzwerkes	6
Übertragungsfrequenz	250 MHz
Kontaktmaterial	Phosphor bronze with 50 micro-inches gold over 100 micro-inches nickel
AWG-Kaliber	AWG 28
Anzahl von Kabeln	24 im Schaltschrank for 4PPoE Type 3 (up to 60 W) 12 im Schaltschrank for 4PPoE Type 4 (up to 90 W)
Kabellänge	10 M with 84 m 2-point permanent link at 20 °C 7 m with 90 m 2-point permanent link at 20 °C
Mindestanzahl der Matching-Vorgänge	750 Zyklen
Kabelaußendurchmesser	5,2 mm +/- 0,2 mm
Material	Kupfer: Leiter PE (Polyethylen): Kabelisolierung Aluminium/Polyester: Folie Verzinntes Kupfer: braid shield PE (Polyethylen): sheath

Montage

Flammenfestigkeit	LSZH
Normen	Leistung ISO/IEC 11081-2017 Leistung TIA/EIA-568-C.2 Leistung EN 50173-2018 Leistung IEC 61935-2

Nachhaltigkeit

Angebotsstatus nachhaltiges Produkt	Green Premium Produkt
REACH-Verordnung	REACH-Deklaration
REACH free of SVHC	Ja
EU-RoHS-Richtlinie	Konform EU-RoHS-Deklaration
Toxic heavy metal free	Ja
Mercury free	Ja
RoHS-Richtlinie für China	RoHS-Erklärung Für China
RoHS exemption information	Ja

Umweltproduktdeklaration	 Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil	Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich