

# ALPHA

**8378UAD200P63 red**

EAN 4031582490503

Roulette fixe, Fixation à platine.

Corps de roue polyamide, Bandage polyuréthane injecté, roulements rouleaux inox



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original

## Données techniques

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Diamètre de roue             | 200 mm         |
| Largeur de roue              | 46 mm          |
| Dimension de platine         | 135 x 114 mm   |
| Distance entre axe           | 105 x 80/77 mm |
| Diamètre des trous           | 11 mm          |
| Hauteur                      | 240 mm         |
| Résistance à la température  | - 25 / + 80 °C |
| Norme                        | EN_12532       |
| Dureté du bandage            | Shore D 42     |
| Capacité de charge dynamique | 400 kg         |
| Capacité de charge statique  | 800 kg         |

## Propriétés

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Résistance au roulement  | ● ● ● ○ ○ |
| Bruit du mouvement       | ● ● ● ○ ○ |
| Usure                    | ● ● ● ● ○ |
| Résistance à l'oxydation | ● ● ● ● ● |