

tesafix 4970

Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften

**Produktbeschreibung/
Anwendungen:**

tesafix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse.

tesafix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.

Anwendungen:

- Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und

Holzprofilen sowie Kabelkanälen

- Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
- Verkleben von Skalen, Blenden und Schildern
- Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
- Verklebung von Schäumen und Filzen

Abmessungen:

Lagerware	
50 m	6, 9, 12, 15, 19, 25, 30, 38, 75, 50, 100, 1.000 mm
500 m	30 mm
2.000 m	19 mm
2.500 m	15 mm
3.000 m	12 mm
4.000 m	8, 9 mm
5.000 m	4, 6 mm

Andere Abmessungen auf Anfrage.

Technische Daten (Mittelwerte):

Träger:	Klebmasse:	Farbe:	Dicke: ¹⁾	Klebkraft/ Stahl: ¹⁾
PVC-Folie	mod. Acrylat	weiß	0,24 mm (ohne Abdeckung)	33,75 N/25 mm

¹⁾ Parameter der Spezifikation

tesa AG

Postfach 57 02 62
D-22771 Hamburg
Telefon (040) 4909 3400
Telefax 0180 234 3520

tesa Produkte sind in der Praxis bewährte Qualitätsprodukte und werden ständig einer strengen Kontrolle unterzogen. Alle Hinweise und Empfehlungen geben wir nach bestem Wissen aufgrund der Erfahrungen der Praxis. Da die Einsatzbedingungen immer wieder unterschiedlich sind, empfehlen wir, die Eignung der tesa Produkte durch eigene Versuche zu erproben. In Zweifelsfällen steht Ihnen dabei der Beratungsdienst unserer Anwendungstechnik zur Verfügung.