11023 Abrasive steel and stainless steel grinding discs with depressed centre

A24Q EN 12413

Specifications:
- A24Q
- For use for grinding steel, stainless steel and heavy-duty cast iron
- Suitable for grinding large surfaces



	art.	Ø mm	S mm	F mm	max. rpm
110230115	11023 115X6,5	115	6,5	22,23	13300
110230125	11023 125X6,5	125	6,5	22,23	12200
110230230	11023 230X6,5	230	6,5	22,23	6600



