




The reproduction, distribution and utilization of this document as well as the communication of its contents to others without express authorization is prohibited. Offenders will be held liable for the payment of damages. All rights reserved in the event of the grant of a patent, utility model or design.

Wiedergabe sowie Verbreitung dieses Dokuments, Vervielfältigung und Nutzung dieses Dokuments sowie die Kommunikation dieses Dokuments mit anderen ohne ausdrückliche Genehmigung ist untersagt. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patent-, Gebrauchsmuster- oder Geschmacksmustereintragung vorbehalten.




Handwritten changes are not allowed on CAD drawing!

Handwritten changes on CAD drawings are not allowed!


Handwritten changes on CAD drawings are not allowed!



Layoutvorschlag
recommended layout



M / scale 1:5



Standardverpackung: Karton 084115 und Gefache 084108
packaging: cardboard box 084115 and separator 084108

Verpackungseinheit: 25 St.
packaging unit: 25 pcs





Fehlende Masse und Angaben siehe IEC 807-2 (DIN 41652)
Missing information and dimensions according to IEC 807-2 (DIN 41652)

Sonstige Angaben siehe Fertigungsunterlagen
Additional indications according to production documentation

Beschriftung nach Bedruckungsvorschrift 474238
Part marking according to specification 474238

Kontaktoberfläche anschlussseitig: verzinkt
terminals: tin plated

Zubehör optional / accessories optional



Anschlusslänge variabel von 2-3,6 mm / terminal length from 2-3,6 mm

* Toleranz / Tolerance:


- Anschlusslänge 3,6 ±0,5 / terminal length 3,6 ±0,5
- gekürzte Anschlusslänge 2 -3,2 ±0,3 / shortened length 2 -3,2 ±0,3

Gewindebolzen / threaded bolt	013532	237	2,54	3,6	B#4	6,4	3,7		3,2	25
	013533				BM3					
	013534				NM#4					
	013535				NMM3					
Rohnriet / rivet	004154	237	2,54		ROKL	-	3,8			
Zubehör accessories	Ident.-Nr. part-no.	Anford.-stufe class	Reihenabstand distance between rows	A* Anschlusslänge terminal length	Zubehör accessories	HS Einbaumaß Steckseite mounting height mating side	HA Einbaumaß Anschlußseite terminal side	Sonderausführung special	D Layout layout	VPE pack. unit

Dimension Nr. 1 - 50
not assigned dimension no.: 5-9, 17-24, 30-39, 48, 49

Replacement for drawing
number 003884
from 17.03.2004

b	0007-16	29.01.2019	Fuchs
Index	Modification Nr.	Date	Name

01	Datenübernahme					09.11.2020	Wiederkehr	
Index	Änderung/change					Datum/date	Name	
Gewicht/weight:		Werkstoff/material:			Oberfläche mm²/surface mm²:			
Maßstab/scale: 2:1		Maßangaben in dimensions units: mm			Veredelung/refinement:			
Toleranzen/tolerances		Datum/date		Name		Benennung/name		
ISO 2768-mK		Bearbeiter/drawn: 16.12.2014		Fuchs		TMC-S 15 LP03 BA 6, 7		
ISO 8015		Geprüft/checked: 17.12.2014		Hakenmeyer		TMC-S 15 LP03 type 6, 7		
Projection/projection		PROVERTHA® CONNECTORS, CABLES & SOLUTIONS				Zeichnungs-Nr./drawing number		Blatt/sheet
		Kd_Zg./custom-drawing:				324317		1/1
		Ersatz fuer/substitute to:						