

## MODULO IN TERMOFORMATO ASSORTITO (4 PZ)

**519/127C**

PROMO



### Dettagli famiglia

| Codice    | LxPxH mm   |  Peso gr |
|-----------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| U05190717 | 415x188x45 | 800                                                                                           |

### Composizione

| Articolo                                                                                                                                                    | Pezzi | Misure |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|  <b>127 C - Pinze a becchi diritti per anelli elastici interni</b>        | 1     | 19÷60  |
|  <b>127 CP - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici interni</b> | 1     | 19÷60  |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

| Articolo                                                                         |                                                                   | Pezzi | Misure |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|--------|
|  | 128 C - Pinze a becchi diritti per anelli elastici esterni        | 1     | 19÷60  |
|  | 128 CP - Pinze a becchi piegati a 90° per anelli elastici esterni | 1     | 19÷60  |
|  | 519/127CV - Modulo in termoformato vuoto                          | 1     | -      |

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo  
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni.  
Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.