

Etiketter BADGEMAKER® 60x90 mm på A4-ark

Artikelnummer	145602	Antal per säljhet	1 Paket
Färg	Vit	EAN per säljhet	4005546140568
Antal per frp	förpackning om 160 styck	Bruttovikt per säljhet	248.85 G
EAN per basenhet	4005546140568	Ursprungsland	DE



Logotyper och priser



Produktbeskrivning

- Mikroperforerade insticksetiketter i A4-format
- Innehåller 160 insticksetiketter i formatet 60 x 90 mm
- För professionell märkning av namnskyttar
- BADGEMAKER®-insticksetiketter till bordsnamnskyttar kan även användas separat för bordsplacering
- Till DURABLE art.nr 8003, 8106, 8135, 8136, 8138, 8139, 8181, 8600, 8603, 8612

Specifikationer

Utvändig bredd (mm)	90
Utvändig höjd (mm)	60
Kapacitet / kapacitet (för)	160 Skytt[ar]

145602_PDS_DURABLE_sv_SE.pdf | 2025-06-02 09:13

1/2

DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77 - 79 · 58636 Iserlohn · Germany
Phone +49 (0) 2371 662 0 · Fax +49 (0) 2371 662 221
Mail durable@durable.de | durable.de

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Etiketter BADGEMAKER® 60x90 mm på A4-ark

Format / passar format	60 x 90 mm
Varumärke	DURABLE
Kapacitet	20 A4-ark
Material kvalitet	150 g/m ²
Microperforerat	Ja
Format	Liggande
Skrivs ut med skrivartyp	Laserskrivare / koperingsmaskin
Typ av etikett	DURAPRINT®