

Câble Commutateur KVM 2 Ports VGA, USB et Audio - Switch KVM - 2048x1536

Product ID: SV215MICUSBA



Le commutateur KVM SV215MICUSBA à câble 2 ports VGA USB avec audio constitue une solution de haute résolution (jusqu'à 2048x1536) pour contrôler deux ordinateurs de bureau à partir d'un seul ensemble de périphériques KVM (clavier, vidéo, souris). Cette solution complète inclut tous les câbles et toutes les connexions nécessaires pour partager un écran, un clavier et une souris, ainsi que des haut-parleurs, entre deux ordinateurs. De plus, ce commutateur comporte une commutation audio/microphone indépendante garantissant un son ininterrompu, même lors de la commutation entre ordinateurs. Compatible avec des ordinateurs Mac, Linux et PC, le câble SV215MICUSBA est l'ajout parfait à un vaste éventail d'environnement. Grâce à sa conception compacte « KVM à câble unique », aucun espace sur le bureau n'est nécessaire pour l'installation, ce qui en fait un choix idéal pour la plupart des environnements, incluant des réseaux privés ou de petites entreprises, de jeu, des postes de travail de production multimédia, et plus encore. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Idéal pour les ordinateurs de bureau, les postes de travail ou les serveurs qui nécessitent une prise en charge multimédia intégrale
- Idéal pour les concepteurs graphiques, les ingénieurs, les concepteurs multimédias et les industries utilisant les applications CAD/CAM, dans lesquelles des unités d'affichage à haute résolution sont requises
- Partage des ordinateurs et des périphériques reliés dans l'environnement domicile/réseaux privés ou de petites entreprises/multimédia

Features

- La conception micro intégrée permet d'économiser temps et argent.
- Compatible avec tous les systèmes d'exploitation pris en charge par USB
- Conçu pour les applications haute résolution : résolution analogique 2048x1536 avec DDC2B
- Sélection d'ordinateur par commutateur de sélection à distance et raccourcis clavier
- Branchement à chaud - ajout ou retrait d'ordinateurs sans avoir à mettre les ordinateurs hors tension
- Indicateurs de statut à DEL pour une surveillance de statut facile
- Compatible avec la spécification USB 2.0/1.1

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions analogiques max.	2048x1536
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Femelle 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle 2 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Femelle
	Interface(s) console	2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle 4 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Mâle 4 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle
Logiciel	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration	Remarque	Un câble hôte mesure 1,1 m de long, l'autre 60 cm. Le câble du sélecteur distant mesure 1,7 m.
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	10.2 in [260 mm]
	Largeur du produit	27.2 in [690 mm]
	Longueur du produit	31.9 in [810 mm]
	Poids du produit	14.1 oz [400 g]

	Type de boîtier	Plastique
Informations d'emballage	Poids brut	1.2 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - KVM 2 ports intégré 1 - Sélection à distance 1 - Manuel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.