

M18 FCS66GR3-O

M18 FUEL™ SCIE CIRCULAIRE BOIS & PLASTIQUE 68 MM COMPATIBLE RAIL DE GUIDAGE

- Offre les mêmes performances qu'une scie circulaire filaire équivalente, avec la possibilité de réaliser jusqu'à 700 coupes sur du pin de 90 x 45 mm (l'équivalent de 64 m de coupe linéaire sur du pin de 42 mm d'épaisseur) avec une batterie FORGE™ M18 FB12
- Jusqu'à 68 mm de profondeur de coupe (avec une lame de Ø 190 mm), permettant de couper 3x 22 mm panneaux d'OSB empilés
- Semelle en magnésium compatible avec le rail de guidage MILWAUKEE® (vendu séparément)
- Crochet de suspension en métal pour un rangement et une sécurité améliorée
- Livrée avec adaptateur DEK26 pour aspirateurs compatible avec tous les systèmes d'aspiration MILWAUKEE®
- LED intégrée pour une meilleure visibilité de la zone de travail
- Soufflerie intégrée pour dégager le trait de coupe
- Coupe biaise jusqu'à 50°
- Optimisée pour fonctionner avec une batterie FORGE™
- L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil. Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles
- Système de batterie rétrocompatible: fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE® M18™


REDLITHIUM™


Vitesse à vide (tr/min)	6,000
Profondeur de coupe max à 45° (mm)	53
Profondeur de coupe max à 90° (mm)	68
Ø mm	190
Alésage Ø (mm)	30
Poids avec batterie (EPTA) (kg)	5.7 (M18 FB12)
Inclus dans le kit	Aucune batterie fournie, Aucun chargeur fourni, Aucun sac ni box fourni
Réf	4933493491