

## TIW C121150K

- Part # : TIW C121150
- Description : 1/2" impact wrench
- Mecanism : New twin hammer
- Square drive : 1/2"
- Max loosening torque : 1085 N/m
- Air consumption : 190 l/min.
- Rotation speed : 8000 rpm
- Inlet thread : 1/4" BSPF
- Inlet hose : 10 mm (3/8")
- Working pressure : 6,3 bar
- Sound level : 96 dBa
- Vibrations : 8,1 m/s<sup>2</sup>
- Lenght : 197 mm
- Weight : 2,30 kg
- Material : Composite body
- Tightening : 4 positions
- Loosening : 1 position
- Benefits : Heavy duty, light, easy, balanced
- Benefits : Long life hammers, constant power
- Benefits : Progressive trigger
- Included : 10 sockets (10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27)
- Included : 1 extension 3", 1 mini lubricator



PREVOST SAS – C.S. 90208 - 74942 ANNECY-LE-VIEUX CEDEX - France

Tel. +33 (0)4 50 64 04 45 - Fax. +33 (0)4 50 64 00 10 - sales@prevost.eu - [www.prevost.eu](http://www.prevost.eu)

Ce document ne peut être considéré comme contractuel. Dans un souci d'apporter un meilleur service à ses clients, la société PREVOST se réserve la possibilité de modifier les caractéristiques de sa gamme, sans préavis