

ART. NR. #	AUSFÜHRUNG	TRÄGER-MATERIAL	BESCHICHTUNGS-MATERIAL	BESCHICHTUNGSART/-PROFIL	STULPENART	FARBE	EN-GRÖÖE	LÄNGE (MM)	VERPACKUNG
52-502	Vernäht	Baumwoll-Jersey	Nitril	Vollständig imprägniert	Strickbund	Braun	9, 10	290	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton
52-547	Vernäht	Baumwoll-Jersey	Nitril	Handfläche imprägniert	Sicherheitsstulpe	Braun	9, 10	280	12 Paar pro Beutel, 12 Beutel pro Karton



Mit Nitril imprägniertes Jersey-Träger.

PRIMÄRINDUSTRIEN



IDEALE ANWENDUNGSBEREICHE

- Montage von Metall- und Bauteilen
- Montage und Endbearbeitung
- Gas- und Stromversorgung
- Mechanische Belastungen, z.B. auf Bohrtürmen
- Umgang mit leichten Guss- und Metallteilen
- Spritzgießen - Umgang mit kalten Gussteilen
- Wartungsarbeiten
- Bergbau
- Maschinenführung
- Lagerarbeiten

BESCHREIBUNG

- Bessere Leistungswerte als herkömmliche Lederhandschuhe für mittelschwere Anwendungen Flexibler, komfortabler und wesentlich robuster.
- Hochwertige Nitrilbeschichtung Herausragende Abriebfestigkeit und guter Schutz vor Schürf-, Schnitt- und Stichwunden. Stark Fett-, Öl- und Schmutz abweisend.
- Weiches, flexibles Jersey-Futter. Sehr komfortable Passform mit Handpolsterung. Absorbiert Schweiß, hält die Hände trocken und verlängert somit den Tragekomfort.
- Ausgezeichneter Trockengriff. Schnelleres und leichteres Arbeiten.
- Waschmaschinenfest: Kein Einlaufen, keine Versteifung; behält seine Form Hygienischer und haltbarer – kann unbedenklich und kostensparend wieder verwendet werden.

BEMERKUNGEN

- Antistatisch gemäß EN1149



EN 388
3111

KATEGORIE II

Druckdatum: 02-04-2015

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu