

## リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です  
(<http://phoenixcontact.jp/download>)



14 mmのPLCベース端子台、リレーなし、DINレールNS 35/7,5に取付け、プッシュイン式、c接点 x 2, 入力電圧 24 V DC



### 基本情報

梱包	10 pc
GTIN	
GTIN	4055626488509
1個あたりの重量 ( 梱包を含まない )	51.000 g
関税	85366990
生産国	ドイツ
注意	受注生産 ( 返品不可 )

### 技術データ

#### 寸法

幅	14 mm
高さ	80 mm
奥行き	104 mm

#### 環境条件

使用周囲温度	-40 °C ... 60 °C
周囲温度 ( 保管時/運搬時 )	-40 °C ... 85 °C

#### 入力データ

入力定格電圧 $U_N$	24 V DC
状態表示	LED
保護回路	ダンピングダイオード

#### 接続データ、入力側

連続名	入力側
-----	-----

# リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

## 技術データ

### 接続データ、入力側

接続方法	プッシュイン式
剥き線長さ	10 mm
単線接続断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
撚線接続断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> ()
	2x 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> ()
接続電線断面積AWG	26 ... 14

### 接続データ、出力側

連続名	出力側
接続方法	プッシュイン式
剥き線長さ	10 mm
単線接続断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
撚線接続断面積	0.14 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup>
	0.2 mm <sup>2</sup> ... 2.5 mm <sup>2</sup> ()
	2x 0.5 mm <sup>2</sup> ... 1 mm <sup>2</sup> ()
接続電線断面積AWG	26 ... 14

### その他

色	緑
動作モード	100%動作時
取付け位置	任意
組付け時の注意	一列、スペースなし

### 基準と規格

UL94難燃性クラス	V0
------------	----

### Environmental Product Compliance

China RoHS	環境に優しい使用期間 = 50
	有害物質についての詳細は「ダウンロード」タブよりカテゴリの「自己宣言」をご参照ください。

## 分類

### eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371603
eCl@ss 5.1	27371603
eCl@ss 6.0	27371600
eCl@ss 7.0	27371603
eCl@ss 8.0	27371603
eCl@ss 9.0	27371603

# リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

## 分類

### ETIM

ETIM 2.0	EC001456
ETIM 3.0	EC001456
ETIM 4.0	EC001456
ETIM 5.0	EC001456
ETIM 6.0	EC001456

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211917
UNSPSC 7.0901	39121516
UNSPSC 11	39121516
UNSPSC 12.01	39121516
UNSPSC 13.2	39122326

## 認証

### 認証

### 認証

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / cULus Recognized

### 防爆認証

## 認証の詳細

UL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
---------------	--	---	---------------

cUL Recognized		<a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a>	FILE E 238705
----------------	--	---	---------------

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	--	--------------------------

cULus Recognized	
------------------	--

## リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

### アクセサリ

#### アクセサリ

#### ドライバ工具

ドライバ - SZF 1-0,6X3,5 - 1204517



操作ツール、全ての端子台用、マイナスドライバーとしての使用にも適している、サイズ：0.6 x 3.5 x 100 mm、すべり止めグリップ付き

---

### パワーモジュール

接続端子台 - PLC-ESK GY - 2966508



電力用端子台、最大4つの電位の入力用、NS 35/7.5に取付け

---

### ブリッジ

連続プラグインブリッジ - FBST 500-PLC RD - 2966786



連続プラグインブリッジ、長さ: 500 mm、色: 赤

---

連続プラグインブリッジ - FBST 500-PLC BU - 2966692



連続プラグインブリッジ、長さ: 500 mm、色: 青

---

連続プラグインブリッジ - FBST 500-PLC GY - 2966838



連続プラグインブリッジ、長さ: 500 mm、色: 灰

## リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

### アクセサリ

シングルプラグインブリッジ - FBST 6-PLC RD - 2966236



シングルプラグインブリッジ、長さ: 6 mm、極数: 2、色: 赤

---

シングルプラグインブリッジ - FBST 6-PLC BU - 2966812



シングルプラグインブリッジ、長さ: 6 mm、極数: 2、色: 青

---

シングルプラグインブリッジ - FBST 6-PLC GY - 2966825



シングルプラグインブリッジ、長さ: 6 mm、極数: 2、色: 灰

---

シングルプラグインブリッジ - FBST 6-PLC RD - 2966236



シングルプラグインブリッジ、長さ: 6 mm、極数: 2、色: 赤

---

シングルプラグインブリッジ - FBST 6-PLC RD - 2966236



シングルプラグインブリッジ、長さ: 6 mm、極数: 2、色: 赤

---

### 分離板

# リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

## アクセサリ

絶縁プレート - PLC-ATP BK - 2966841



絶縁プレート、厚さ2 mm、PLC端子列の最初と最後に必要。絶縁プレートは以下の目的でも使用されます。グループの視覚的な分離、電圧が異なる隣接PLCリレーをDIN VDE 0106-101に準拠して安全に絶縁

---

## 取付けレール

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 V2A UNPERF 2000MM - 0801377



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: 高品質スチール V2A、コーティングなし、長さ: 2000 mm、色: 銀

---

DINレール、取付け穴あり - NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - 0801733



DINレール、取付け穴あり、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

---

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM - 0801762



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: 銅、コーティングなし、長さ: 2000 mm、色: 銅

---

DINレール、取付け穴なし - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 15 mm、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

## リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

### アクセサリ

DINレール、取付け穴なし - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 15 mm、EN 60715に類似、部材: 銅、コーティングなし、長さ: 2000 mm、色: 銅

DINレール、取付け穴なし - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM - 1201798



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル 2.3 mm、幅: 35 mm、高さ: 15 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴なし - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 15 mm、EN 60715に類似、部材: アルミ、コーティングなし、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴あり - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730



DINレール、取付け穴あり、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 15 mm、EN 60715に類似、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

DINレール、取付け穴なし - NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - 0801681



DINレール、取付け穴なし、標準プロファイル、幅: 35 mm、高さ: 7.5 mm、EN 60715準拠、部材: スチール、亜鉛メッキ加工され不動態化処理、長さ: 2000 mm、色: 銀

### 端子台マーキング

## リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

### アクセサリ

クイックマーカー - ZB10/WH-100:UNBEDRUCKT - 5060883



クイックマーカー、ラベリング、白、ラベリングなし、ラベリング可能：CMS-P1-PLOTTER、PLOTMARK、  
取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅：10.2 mm、印字エリア: 10.15 x 10.5 mm

クイックマーカー - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001



クイックマーカー、ラベリング、白、ラベリングなし、ラベリング可能：PLOTMARK、CMS-P1-PLOTTER、  
取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅：10.2 mm、印字エリア: 10.5 x 10.15 mm

端子台マーキング - UC-TM 12 - 0819194



端子台マーキング、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能：BLUEMARK ID COLOR、  
BLUEMARK ID、BLUEMARK CLED、PLOTMARK、CMS-P1-PLOTTER、取付けタイプ: 深いマーキング溝にス  
ナップ止め、端子台幅：12 mm、印字エリア: 11.45 x 10.5 mm

端子台マーキング - UCT-TM 12 - 0829144



端子台マーキング、シート、白、ラベリングなし、ラベリング可能：TOPMARK NEO、TOPMARK LASER、  
BLUEMARK ID COLOR、BLUEMARK ID、BLUEMARK CLED、THERMOMARK PRIME、THERMOMARK CARD  
2.0、THERMOMARK CARD、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅：12 mm、印字エリ  
ア: 10.8 x 9.6 mm

端子台用マーキングシート、印字済み

クイックマーカー - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014



クイックマーカー、ラベリング、白、マーキングあり、ラベリング可能：CMS-P1-PLOTTER、横方向に印字:  
連番 (1 ... 10、11 ... 20など、991 ... 1000まで)、取付けタイプ: 深いマーキング溝にスナップ止め、端子台幅:  
10.2 mm、印字エリア: 10.15 x 10.5 mm

必要な追加品



## リレーソケット - PLC-BPT- 24DC/21-21/H - 1012141

### アクセサリ

シングルリレー - REL-MR- 24DC/21-21/MS - 2987943



プラグインミニチュアリレー、パワーコンタクトを接続、2 c接点、テストボタン、メカニカルスイッチで位置表示、状態LED、フリーホイールダイオード、極性A1+、A2-、入力電圧DC 24 V

シングルリレー - REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - 2987985



プラグインミニチュアリレー、硬質金メッキのマルチレイヤコンタクトを接続、2 c接点、テストボタン、メカニカルスイッチで位置表示、状態LED、フリーホイールダイオード、極性A1+、A2-、入力電圧DC 24 V