

# Jojo nøkkelring med trykknappfeste

Artikkelnummer	815258	Antall salgsenheter	1 Pakke
Farge	Koksgrå	Salgsenhet EAN	4005546889313
Emballasjeeenhet	10 stk / pakke	Emballasjevekt (brutto)	132 G
Base EAN	4005546889313	Opprinnelsesland	CN



## Produktbeskrivelse

- Jo-jo med trykknappstropp for feste av navneskilt, ID-kort osv.
- Med festemekanisme med metallklips på baksiden
- Lengde på snoren til jo-jon: 80 cm

## Produktets egenskaper

Utvendig bredde (mm)	50
Utvendig høyde (mm)	90
Brand / Varemerke	DURABLE
Type festeanordning	Metallklips
Skilt-snelle Ytre diameter Ø (cm)	3
Skilt-Snellesnor lengde (cm)	80
Snellen bære-/ maksvekt (g)	20
Nikkelritt feste	Nei
Kan spesialtrykkes (tilpasset)	Nei

# Jojo nøkkelring med trykknappfeste

Type festeanordning

Trykknappsløyfe