

产品参数表

规格



TeSys Giga,直角侧面端子扩展器, 3P,适配G115-225和G205-245C

LA9G3661

主要信息

产品系列	TeSys
产品短名	LA9G
产品类型	端子扩展器
附件/独立安装部件类别	扩展附件

补充信息

适用范围	TeSys LC1G
产品适用范围	LC1G115...225 LC1G205...245
连接器类型	长背板
安装位置	侧面
高度	55 mm
宽度	3 mm
深度	18 mm
净重	0.12 kg
每套数量	一组3个

环境

运行温度	-40...60 °C
贮存环境温度	-60...80 °C
工作海拔	3000 m 无降容 5000 m 有
符合标准	EN/IEC 60947-4-1 UL 60947-4-1 DIN 3852-Y GB/T 14048
污染等级	3 符合 IEC 60947-1

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.0 cm
Package 1 Width	10.0 cm
Package 1 Length	13.0 cm

免责声明：本文档不代替或不用于确定产品的适用性或可靠性

Package 1 Weight	146.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	20
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm
Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	3.327 kg

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------



Green Premium™ 标签 是施耐德电气致力于提供具备一流环保性能的产品承诺。Green Premium 承诺遵守最新法规、倡导对环境影响透明度并生产可再循环和低 Co₂ 产品。

[了解有关Green Premium的更多信息 >](#)


透明


RoHS/REACH

健康安全绩效

 Mercury Free	
 Rohs Exemption Information	支持

认证与标准

Reach法规	REACH 声明
欧盟Rohs指令	符合豁免条件
中国 Rohs 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息