

Thermoplast Einbausteckdose

SCHUKO

1661360





Allgemeines

Produktnummer	1661360
Produktbezeichnung	Thermoplast Einbausteckdose
Farbe	grau

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Prüfzeichen	 

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP20

Materialien

Kontaktträger	PA
Gehäuse	PA

Anschlussleitung


Querschnitt	3x1,5mm ² -3x2,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	beliebig
Abisolierlänge Mantel, Maß b	min. 20mm
L/N kürzen, Maß c	0mm
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm



Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1

Technische Änderungen vorbehalten



Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben