M18 BLBLO-0
SOFFIATORE M18™BRUSHLESS 11 N

- Fino a 12.7 m^3/min di volume d'aria a 193 km/h
- Potenza costante di 11 N su tutta la durata della batteria, perfetto per pulizie sporadiche e di routine in abbinata a batterie M18™
- Consente il blocco della potenza per un utilizzo prolungato in applicazioni più impegnative
- Raggiunge la massima potenza in meno di un secondo
- Grilletto a velocità variabile per un controllo preciso, sia alla massima potenza che durante l'uso modulato
- Struttura leggera per un maggiore comfort dell'utilizzatore
- Design compatto per un controllo e una maneggevolezza ottimali
- Il motore brushless, l'elettronica REDLINK PLUS™ e il pacco batterie REDLITHIUM™ offrono prestazioni e durata superiori
- Funziona con tutte le batterie M18™ MILWAUKEE®



REDLITHIUM™



Velocità aria (km/h)	0 - 193
Volume d'aria (m^3/min)	12.7
Voltaggio (V)	18
Peso con il pacco batteria (EPTA) (kg)	3.1 (M18 HB5.5)
Codice articolo	4933500239