

Stückliste			
OBJEK	Anz.	Artikelnr.	Bezeichnung
1	1	MAT0170105	Han D® Insert
2	25	MAT0170233	Crimp contact 0,14 - 0,37 mm²
3	1	MAT01727069	D-Sub connector DD-50
4	1	MAT01727071	D-Sub adaptor
5	2	MAT0177608	Han A® Housing
6	8	NOR-10131	DIN 985 - M3 - V2A
7	8	NOR-10549	DIN 912 - M3x12 - V2A
8	1	RL-DC-BL-50-BX-01-P	Metal sheet Base-50

Freigabe	Datum:	Name:	Unterschrift:

Für Entscheidungen über die Geeignetheit der von igus® zu liefernden Produkte für bestimmte Anwendungsfälle und Konstruktionen, in die die igus®-Produkte einbezogen sind, ist ausschließlich der Kunde verantwortlich. Die ausschließliche Verantwortung des Kunden für die Konstruktion und/oder Verwendung liegt auch dann beim Kunden, wenn igus in die Entwicklung eines vom Kunden geschaffenen Produktes einbezogen wird und dabei, etwa durch Ratschläge oder Empfehlungen, mitwirkt.

Schutzvermerk nach DIN ISO 16016 beachten

Werkstoff:

mit ( ) gekennzeichnete Maße sind Prüfmaße

Zeichnungsänderungen:

Index	Änderung	Datum	Name

Maßstab: 1 : 2,5

Bauteilvolumen:

Zulässige Abweichung für Maße ohne Toleranzangabe								
Nennmaßbereich	über	0,5	6	30	120	315	1000	2000
	bis	6	30	120	315	1000	2000	4000
DIN ISO 2768-m		± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	± 2

Zeichnungsstand: 22.12.2015

	Datum	Name
erstellt	22.12.2015	F. Berger
geprüft		

igus®
Plastics for longer life ®
Spicher Str. 1a
51147 Köln
www.igus.de

Zeichnungsnummer: RL-10391

Connection part

Base-50

Harting connector

Artikelnummer: RL-DC-BL-50-BX-01

Blatt 1

A3

Dateiname: RL-DC-BL-50-BX-01.idw