




Destructeur individuel P-25s

4701001



Capacité de passage : 5 feuilles
Type de coupe : droite, DIN P-1
Largeur de coupe : 7 mm
Largeur d'entrée : 220 mm
Cycle de fonctionnement : 3 minutes
Vitesse de destruction : 5 m/min
Niveau sonore (en marche à vide) : 70-75 dB
Corbeille de 11 litres
Garantie de 1 an machine / garantie 1 an cylindres de coupe



Rapide
Tête facile à soulever
Démarrage / Arrêt automatique
Fonction marche arrière

Référence	4701001
Coloris	Noir
Conditionnement de vente (PCB)	4
Gencod unitaire	0043859690695
Gencod carton	50043859690690
Code douanier	84729070
Pays d'origine	CN
Dimensions produit (H x L x P en mm)	300 x 302 x 160
Dimensions carton unitaire	275 x 297 x 160
Dimensions carton de regroupement	290 x 610 x 335
Poids produit (en kg)	TBC
Poids carton unitaire	TBC
Poids carton de regroupement	TBC

PRODUITS COMPATIBLES

Sacs plastiques (réf. 36052)

ARGUMENTS DE SELECTION

Idéal pour une utilisation individuelle occasionnelle



* Selon la nouvelle norme DIN Standard 66399 entrant en vigueur au 1er octobre 2012. Les nouveaux niveaux DIN mentionnés pour les destructeurs de documents Fellowes sont seulement un préavis, basés sur la publication disponible actuellement. Les erreurs et omissions sont acceptées.