



## KR DIN 150-10

E0812794

Rörkabelsko KR DIN, 150mm<sup>2</sup>, M10



### Produktegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Isolerad	Nej
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Nej
Kategori ledare	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)

### Mått & Dimensioner:

HS	10.5 mm
ID	17 mm
OD	23.5 mm
T	6 mm
P1	14 mm
P2	13 mm
L	93 mm

N	35 mm
W	34 mm
MOQ	25 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	10 .
Nominell area	150 mm <sup>2</sup>

### Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja

### Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

### Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	SKH2023ERIK2, ENR2025V, NYB04
Alternativt Artikelnummer	KRDIN150-10
E-nummer	E0812794

### Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0812794
MOQ	25 .
Streckkod	733117641261
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	KRDIN 150-10
Tullstatistikkod	85369010
Enhet	st

\*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.

