



DIE HALTBARKEIT, DIE SIE FÜR IHRE ARBEIT BENÖTIGEN

DER M610

Der tragbare Drucker ist jetzt noch leistungsfähiger

Erledigen Sie Ihre Arbeit richtig! Im Betrieb oder im Außendienst.



Speichern Sie Etiketten direkt auf dem Drucker und nutzen Sie zahlreiche Optionen für die Dateneingabe.

Profitieren Sie von diesen zeitsparenden Funktionen:

- ▶ Druckgeschwindigkeit von bis zu 50,8 mm pro Sekunde
- ▶ Verbesserte Li-Ion-Akku der dritten Generation
- ▶ Speichern und importieren Sie Datendateien auf einem USB-Stick
- ▶ Importieren und speichern Sie Dateien, Listen und Grafiken
- ▶ Gestalten und drucken Sie Etiketten über das Tastenfeld, die mobile App oder die Desktop-Software
- ▶ Drucken Sie Text, Barcodes, Formen und Bilder



ERLEDIGEN SIE MEHR MIT ERWEITERTEN FUNKTIONEN



**FALLBESTÄNDIG
AUS 1,8 M HÖHE,
STOSSFEST GEMÄSS
MILITÄRSTANDARD**



**DRUCKT 4.500
ETIKETTEN MIT EINER
VOLLEN AKKULADUNG**



**GRÖßERER
TEMPERATURBEREICH
(-18° bis 46°C)**

DER M610

Höhere Leistung
RUNDUM BESTÄNDIG

Erledigen Sie Ihre Arbeit richtig – an jedem Einsatzort

Optimieren Sie die Leistung mithilfe von Brady-Materialien



KLEINE ROLLEN

- ▶ Erledigen Sie Ihre Arbeit mit mehr als 50 hochwertigen Materialien und mehr als 800 Etikettenoptionen.



GROSSROLLEN

- ▶ Sparen Sie mehr mit Großrollen: mehr als 14 Materialien und mehr als 150 Etikettenoptionen.



KUNDENSPEZIFISCHE OPTIONEN

- ▶ Haben Sie besondere Anforderungen? Profitieren Sie von unbegrenzten kundenspezifischen Etikettenoptionen in mehr als 70 verschiedenen Materialien.



Nutzen Sie optimierte „Brady Authentic“-Materialien für eine hervorragende Kennzeichnung

„Brady Authentic“-Materialien wurden speziell für Brady-Drucker entwickelt. Sie erhalten damit eine höhere Leistung und mehr Zuverlässigkeit als beim Einsatz von anderen Materialien. Wir bieten Ihnen ein Komplettsortiment an, das zahlreiche Farben und Oberflächenausführungen umfasst und sich für die verschiedensten Anwendungsgebiete eignet. Nutzen Sie „Brady Authentic“ und Sie erhalten noch mehr Leistung mit Brady.

Speziell gefertigte Materialien für alle Ihre Anforderungen

Einige M610 Etikettenmaterialien, die Sie kennen sollten

Alle erhältlichen Materialoptionen finden Sie unter bradyeurope.com/M610materials



Leitungen und Kabel



Datenkommunikation



Raue Umgebungen



Bauteile, Komponenten und Geräte



Sicherheit und Gebäude

		Leitungen und Kabel	Datenkommunikation	Raue Umgebungen	Bauteile, Komponenten und Geräte	Sicherheit und Gebäude
Wickletiketten	Selbstlaminierende Vinyl-Wickletiketten (B-427)					
Schrumpfschläuche	PermaSleeve® Schrumpfschläuche (B-342)					
Mehrzweck-Etiketten	Mehrzweck-Nylonetiketten mit bester Klebkraft (B-499)					
Repositionierbar	Repositionierbare Mehrzweck-Etiketten aus Vinylgewebe (B-498)					
QuickFlag™	Mehrzweck-Etiketten aus Polyester mit besonders starker Klebkraft (B-483)					
Spannungsableitend	Spannungsableitende Polyimid-Etiketten (B-717)					
Kabelanhänger	Halogenfreie Kabelkennzeichnungen (B-7643)					
Fälschungssicher	Fälschungssichere Polyester-Etiketten mit VOID-Muster (B-7546)					

= Spezielles Brady-Material

▶ Erfahren Sie mehr unter bradyeurope.com/M610 oder scannen Sie den QR-Code, um das Informationsvideo anzusehen.



M610 Druckerspezifikationen

Eigenschaften	
Drucktechnologie	Thermotransfer
Druckauflösung (dpi)	300
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek)	50,80
Farbdruck	Einfarbig
Endlos vs. Vorgestanzte Etiketten	Endlos & Vorgestanzt
Max. Etikettenbreite (mm)	50,80
Max. Drucklänge (mm)	1016,00
Empfohlene Druckmenge / Tag	750
Anschlussoptionen	USB „Stand-alone“-Betrieb Bluetooth bei ausgewählten Modellen
Software-Kompatibilität	Brady Workstation App „Express-Etiketten“
Unterstützte Smartphones und Tablets	Android-Geräte mit Android OS 5+ iPhone 5s oder neuer mit iOS 10+
Barcode-Typ	QR-Code Data Matrix Code 128 Code 39 Interleaved 2 von 5 UPC-A UPC-E EAN-13 Mehr über Brady Workstation
Integrierte Symbole	480
Gerätedaten	
Breite x Höhe x Tiefe (mm)	107,19 x 328,42 x 106,42
Gewicht (kg)	1,41
Bildschirmanzeigen	Akkustand Erkennung von Farbband und Etiketten-Teilenummer Verbleibendes Farbband Verbleibende Materialmenge
Schneidevorrichtung	Manuelles Schneiden
Gewährleistung	2 Jahre
Falltest	Fallbeständig aus einer Höhe von 1,8 m Stoßfest gemäß Militärstandard (MIL-STD-810G)

M610 Etikettendrucker-Set

Artikelnr.	Beschreibung
317790	M610 Etikettendrucker - QWERTY UK
317791	M610 Etikettendrucker - QWERTY UK mit Bluetooth
317792	M610 Etikettendrucker - AZERTY
317793	M610 Etikettendrucker - AZERTY mit Bluetooth
317794	M610 Etikettendrucker - QWERTY US
317795	M610 Etikettendrucker - QWERTZ mit Bluetooth
317796	M610 Etikettendrucker - QWERTY US mit Bluetooth
317797	M610 Etikettendrucker - QWERTY EU
317798	M610 Etikettendrucker - QWERTY EU mit Bluetooth
317799	M610 Etikettendrucker - KYRILLISCH mit Bluetooth
317800	M610 Etikettendrucker - AZERTY mit Bluetooth + BWS-Suite
317801	M610 Etikettendrucker - AZERTY + BWS-Suite
317802	M610 Etikettendrucker - KYRILLISCH mit Bluetooth + BWS-Suite
317803	M610 Etikettendrucker - QWERTY EU mit Bluetooth + BWS-Suite
317804	M610 Etikettendrucker - QWERTY EU + BWS-Suite
317805	M610 Etikettendrucker - QWERTY UK mit Bluetooth + BWS-Suite
317806	M610 Etikettendrucker - QWERTY UK + BWS-Suite
317807	M610 Etikettendrucker - QWERTY US mit Bluetooth + BWS-Suite
317808	M610 Etikettendrucker - QWERTY US + BWS-Suite
317809	M610 Etikettendrucker - QWERTZ EU mit Bluetooth + BWS-Suite

Dieser Drucker wird in einem Hartschalenkoffer mit folgendem Inhalt geliefert: USB-Kabel, Kurzanleitung, wiederaufladbarer Li-Ion-Akku, AC-Adapter, Produkt-USB (mit Produktinformationen und Windows-Treiber), Brady Workstation-Software für die Etikettengestaltung, eine Rolle M6-11-427 und ein Farbband M61-R4310.

Zubehör

Artikelnr.	Beschreibung
018556	Drucker Reinigungsset
150618	Schutztasche für tragbare Drucker
175671	Hartschalenkoffer für M610 Etikettendrucker
175672	Magnet für M610 Etikettendrucker
175673	Wiederaufladbarer Li-Ion-Akku für M610/M710 Drucker
175674	Wiederaufladbarer NiMH-Akku für M610/M710 Drucker

