

MERKMALE

- PVC-Ummantelungsmaterial zur Isolierung
- H07V-K-Standard
- Die Größen reichen von 1,5 mm² CSA/15 AWG bis zu 10 mm² CSA/7 AWG
- Lieferung auf einer 100-m-Rolle

RS PRO Orange, 1,5 mm² Schaltdraht, 100 m

RS Best.-Nr. 536-079



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Eine Serie von Anschlussdrähten von RS PRO. Geeignet für elektrische Leistung, Beleuchtung und interne Verdrahtungsanwendungen. Alle Standardgerätekabel in dieser Serie sind 100 m lang und mit einer Vielzahl von Mantelfarben zur Auswahl für verschiedene Anwendungen geeignet. Aufgrund des robusten und sorgfältig gefertigten Kupferleiters sind alle Modelle äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.

Allgemeine

Typ	Anschlussdraht
Leitermaterial	Blankes Kupfer
Mantelfarbe	Orange
Isoliermaterial	PVC
Drahtausführung	2491X
Anwendung	Leiterplatten, Computerinternals, Fahrzeugbeleuchtung, Mobiltelefone und andere batteriebetriebene Geräte

Elektrische Spezifikationen

American Wire Gauge	15AWG
Nennspannung	450/750V
Nennstrom	17,5A
Harmonisierter Code	H07V-K

Mechanische

Querschnittsfläche	1.5mm ²
Außendurchmesser	3mm
Länge	100m

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	5 °C
Maximale Betriebstemperatur	70 °C
Großer Betriebstemperaturbereich	5 °C bis 70 °C.

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	Harmonisierte Zertifizierung, H07V-K-Standard
Normen erfüllt	Harmonisierte Zertifizierung; RoHS-konform

