



37101006

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie

100 x 100 x 61 mm

Edelstahlgehäuse Edelstahl Industrie 100 x 100 x 61 mm

[Kataloge](#)[Montageanleitung](#)[Konformitätserklärungen](#)[Technische Zeichnung](#)[3D Daten](#)

Technische Daten

Höhe	100 mm
Breite	100 mm
Tiefe	61 mm
Material	Edelstahl
Materialgüte	1.4301/304
Schutzart	IP66
Schutzart Norm	EN 60529
Schlagfestigkeit	IK09
min. Temperatur	-40 °C
max. Temperatur	80 °C
Dichtung Material	VMQ-(Silikon)
Flammenausbreitung, seitliche	HL 3
Wärmefreisetzungsrate	HL 3
Rauchgaskonzentration	HL 3
Weitere Ausführungen auf Anfrage	EMV
Zulassungen	Lloyd Register, UL 508A

Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 Stück
Zolltarifnummer	-
Gewicht	0.614
GTIN	4250157919106

ETIM Klassifikation

ETIM 8	EC000058
--------	----------

ROSE SYSTEMTECHNIK GMBH
Erbeweg 13-15
32457 Porta Westfalica, Germany

Tel.: +49 571 50 41-0
Fax: +49 571 50 41-6
Mail: rose@rose-pw.de

Zubehör



10011053
Montageplatte für 37.101006



10062026
Erdschiene für 37.101006



37000002
Edelstahl Außengelenk



37105000
Edelstahl Aussenbefestigungslaschen



37990001
Montageset für Edelstahlgehäuse