

Steckdosenleisten Standard

Features:

- um 45° gedrehte Töpfe
- optional mit 2-poligem, beleuchteten Schalter
- optional in der Trendfarbe titan



4-fach Feuchtraumsteckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter

4-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste mit beleuchtetem Schalter, 250 V~, 16 A, IP 44, gedrehte Töpfe mit Klappdeckel, Zuleitung 1,4 m H 05 RR-F3G1 ,5mm², gelb-schwarz

