

MIDSEASON	
EN 388  3131X	EN 511  X1X
EN 407  X1XXXX	

Questo prodotto è stato progettato per offrire una protezione contro:		
N 388: 2016 + A1: 2018: Rischi meccanici		
N 403 + A1: 2019: Requisiti generali		
N 511: 2006: Resistenza al freddo		
N 407: 2020: Rischi termici		
 	Resistenza all'abrasione (4 livelli) Resistenza al taglio per tranciatura (5 livelli)	3 1 X X
	Resistenza alla lacerazione (4 livelli) Resistenza alla perforazione (4 livelli) Resistenza al taglio secondo ISO 13597 (6 livelli da A a F)	3 1 X X X X
	Freddo convettivo (4 livelli) Freddo da contatto (4 livelli) Penetrazione di acqua (1 livello)	X 1 X X
 	Comportamento al fuoco (4 livelli) Calore da contatto (4 livelli) Calore convettivo (4 livelli) Radiazioni (4 livelli) Piccoli schizzi di metalli fuso (4 livelli) Grossi schizzi di metalli fuso (4 livelli)	X 1 X X X X X
Il livello elevato indica una buona protezione (0: nessun danno, 1/4: danno minimo, X: prova non effettuata) Il livello 1 presuppone l'uso corretto del prodotto in conformità con le istruzioni per l'installazione e l'uso. La garanzia non è valida per quanto riguarda il palmo dei guanti. certificata CANADA: 7, 8, 9, 10, 11, 12 certezza: Livello 5 Il livello di prestazione sono garantiti solo sul palmo del guanto nuovo (non lavato, né rigenerato) Il livello di prestazione è garantito sui guanti nella loro confezione originale al riparo dall'umidità. In caso di perdita, allegare una copia del presente foglietto unitamente alla piccola di confezionamento. Avvertimento: Dopo l'utilizzo, esaminare i guanti per rilevare il minimo difetto o qualsiasi deterioramento. Sostituire i guanti che presentano lacerazioni, fori e scuciture. I guanti spalmati di nitrilato, nitrile, lattice, PVC) non risentono di lacerazioni delle loro resistenze meccaniche fino a		

A **CE** is **reivindicada** **qualquer** **proteção** **contra** **as** **chamas**. **Utilização** **até** **uma** **temperatura** **máxima** **de** **100°C**.
 o uso das **luvas** **é** **desaconselhado** **quando** **existe** **um** **risco** **de** **colapso** **por** **peças** **de** **máquina** **em** **movimento**.
 estas **luvas** **não** **contêm** **nenhuma** **substância** **conhecida** **que** **pode** **provocar** **alergias** **a** **pessoas** **sensíveis**.
 recomenda-se **o** **uso** **de** **luvas** **em** **contacto** **com** **um** **produto** **com** **uma** **temperatura** **não** **inferior** **a** **0°C**.
 para **qualquer** **informação** **adicional**, **contactar** **o** **fabricante**.
 Manual nº R113 Índice 0621
HU
KATEGÓRIJŰ EVE GYÁRTÓ TÁJÉKOZTATÓ ADATLAP
 Iratkozások: **MISEASON** ezt a modellt úgy tervezték, hogy véde a felhasználót az EN388 szabvány szerinti mechanikai behatásokkal szemben, az EN397 szerinti nagy vágási szert kivételével, az EN14997 szerinti termikus hatásokkal szemben, valamint védelmet nyújt az EN511 szerint a 0 °C-nál nem alacsonyabb hőmérsékleti határ érték termékek elleni érintkezéskor. (Például: minden tavaszi és 31 zerti munkák).
 ezen a készítyűspon EU-tipusvizsgálatot (B modellt) hajtott végre a **VIPO** a.s._Gen. Svoboda út 269/4 958 01 Parizsánke bejelentett szervezet **03639**
 készítyűn elhelyezett **CE** jelölés azt jelenti, hogy a készítyű megfelel az egyéni védőfelszerelésekre vonatkozó 2016/425 európai rendelet lényeges követelményeinek.
 ez a termék a következőkkel szembeni védelemre szolgál:

Expirat: Nivel 5
 urător: Nivelurile de performanță sunt garantate doar pe palma mânășii, în stare nouă (nici spălată, nici regenerată)

Expirant: Păstrați mânășii în ambalajul lor original, la adăpost de umiditate. În caz de scotocire din ambalaj, anexați o copie a prezentei note la noul ambalaj mai mic.

Abstrahere: După utilizare, examinați mânășele pentru a descoperi cel mai mic defect sau o altă imperfecție. Aruncați mânășii care prezintă orice deșirare, găuri, cusături defăcute. Mânășii cu strat de acoperire (poliuretan, nitril, text. PVC) nu suferă modificări ale rezistențelor mecanice timp de până la 5 ani de la data fabricației. Asigurați-vă că produsul este deosebit de potrivit pentru aplicarea sa (de exemplu, pentru aplicarea la locul muncii corespund analizei fabricației).

Declarația UE de conformitate a produsului este disponibilă prin intermediul site-ului internet: www.3mesting.com

AVERTISMENT: Riscurile nementionate în această notă nu sunt acoperite. Mânășa umedă poate să-și piardă proprietățile izolante, împotmizează. Mânășa din țesătură trăsătoare din acril, în stare de acoperire de nitril pe palma și piciorul palmei.

Se aștește născută protecție împotriva căldurii. Utilizare până la o temperatură maximă de 100°C.

Se recomandă purtarea mânășilor în cazul în care există un risc de arderi în piesele de mașină în mișcare.

Unele mânășii nu conțin substanțe cunoscute ca fiind susceptibile să provoace alergii persoanelor sensibile.

Utilizarea mânășilor este prevăzută în caz de expunere la un produs care nu are o temperatură mai mică de 0°C.

Pentru orice informație suplimentară adresă-vă distribuitorului.

Notă nr. R113 indice 0621

ROSTAING®

Siège social et service consommateurs
/ Head office and consumer services /
Gesellschaftssatz und Kundenservice /
hoofdkantoor en consumentenservice / Sede
sociale e servizio consumatori / Sede social y
servicio a clientes / Sede social e serviço ao
consumidor :

**17 avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU - FRANCE**

**Tél : +33(0)474460710
Fax : +33(0)474613443**

Email : sav@rostaing.fr

www.rostaing.com

