

MIS-A 3レンジ絶縁抵抗計(アナログ4機種) (アナログ)

特徴

小型・軽量・3レンジ内蔵の多重定格絶縁抵抗計で低価格を実現
アナログタイプは蓄光メータ付・デジタルタイプはバックライト採用により暗い所でも読み取りが容易



仕様

定格	MIS-1A : 50V/10M Ω ,125V/20M Ω ,250V/50M Ω MIS-2A : 125V/20M Ω ,250V/50M Ω ,500V/100M Ω MIS-3A : 125V/20M Ω ,250V/50M Ω ,1000V/2000M Ω MIS-4A : 250V/ 50M Ω ,500V/100M Ω ,1000V/2000M Ω
精度	第1有効測定範囲：指示値の $\pm 5\%$ 第2有効測定範囲：指示値の $\pm 10\%$ 有効範囲外のメモリ：指示値の $\pm 30\%$ 以下
電源	単3乾電池 $\times 6$ 本
寸法・重量	170(W) \times 105(H) \times 52(D)mm 310g
測定範囲	AC電流・AC/DC電圧・抵抗
付属品	アースコード・ラインコード・コード収納ケース・ベルト