

CPH 3-9 - 抗弯折保护套管

3212015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212015>



请注意，本PDF文档中所示数据均生成自在线目录。完整数据请见用户文档。我们的一般下载使用条款已生效。

抗弯折保护套管，适用电缆直径3 mm ... 9 mm，接线方式: 压接，直径: 12 mm，颜色: 黑色



商业数据

订货号	3212015
包装单位	25 pc
最小订货量	25 pc
销售关键代码	BE214Z
产品关键代码	BE214Z
目录页面	页码367 (C-1-2019)
GTIN	4046356463706
单件重量（含包装）	1.682 g
单件重量（不含包装）	1.682 g
原产地	DE

CPH 3-9 - 抗弯折保护套管

3212015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212015>



技术数据

产品属性

产品类型	安装材料
------	------

尺寸

直径	12 mm
----	-------

内部尺寸

内径	3 mm
----	------

材料规格

颜色	黑色 (RAL 9005)
标识材料	PA 6.6

CPH 3-9 - 抗弯折保护套管



3212015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212015>

分类

ECLASS

ECLASS-11.0	27141190
ECLASS-12.0	27141190
ECLASS-13.0	27141190

ETIM

ETIM 9.0	EC002848
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CPH 3-9 - 抗弯折保护套管

3212015

<https://www.phoenixcontact.com/cn/products/3212015>



产品环境合规性

EU RoHS	
符合《欧盟RoHS物质指令要求》	是, 无豁免
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC	
《REACH候选物质注释》(CAS编号)	相关物质重量百分比不超过0.1%

Phoenix Contact 2025 Å© - 保留所有权利
<https://www.phoenixcontact.com>

菲尼克斯（中国）投资有限公司总部
南京市江宁经济开发区菲尼克斯路36号
（江宁236信箱）邮编：211100
025-52121888
phoenix@phoenixcontact.com.cn