

特点

- 多用途且易于使用、适用于右侧或左侧手动用户
- 防滑主手柄和低摩擦
- 在压接的最后阶段提供双手把手
- 全周期压接机制
- 棘齿释放机制
- 精密偏心调整
- **Durable** : 使用寿命超过 **50000** 次循环

rs pro 钳压 RS Pro Terminal 、 rs pro 钳子

RS 号: 488-1364



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

这款深受信赖的 RS PRO 手动工具适用于旗形压接端子。此直角手动压接工具设计适用于 250 F 型旗形压接端子，电线尺寸范围 0.5 到 2.0mm²/22AWG 到 10 AWG。（F 型压接端子 488-1336）。该工具设计用于在闭端接片/套圈电线提供一致且可靠的压接连接。旗形接线端子压接器具有软 Terminal 手柄和 Durable 主体、因此是一款耐用且易于使用的压接工具。

一般规格

压接工具类型	钳子
压接连接器类型	接线端子
压接型	旗形压接接线端子
适合与一起使用	右手或左手用户
应用	维护和维修、电气安装、电缆组件

机械规格

电线尺寸 (mm ²)	0.5 至 2.0mm ² μ s/
电线尺寸 (AWG)	22 至 10 awg
最大触点直径	4mm

