

100.10.080 6 bar 0...60°C G 1/2 B

Thermomanomètre

Numero articolo:	48798246
Quantità:	1 pz.
Codice d'ordine:	100.10D-BG360C1C-AGDU-CJAZ -A1ZZZZZZZZZ- LABEL-E01DE-ZZZZZ
Panoramica:	100.10.080 6 bar 0...60°C G 1/2 B Position du raccord: raccord vertical Boîtier: acier noir Voyant: Plastique, clippé Lunette: lunette, acier noir, vissée Arc de cercle / segments: bleu - pression / rouge - température *WIKA*
Dettagli:	Thermomanomètre Type: 100.10 Diamètre: 080 mm **Absperrventil: Valve de bloc Raccordement process: G 1/2 B Position du raccord: raccord vertical unité de pression: bar Type d'étendue de mesure: pression positive Etendue de mesure: 0...6 bar unité de température: °C Etendue de mesure: 0 °C ... 60 °C Boîtier: acier noir Voyant: Plastique, clippé Lunette: lunette, acier noir, vissée Arc de cercle / segments: bleu - pression / rouge - température logo du fabricant: *WIKA*