

LAME REVERSIBILI COMBIDRIVE PER VITI CON IMPRONTA TORX®

333 TX



- Doppia estremità con due diverse misure
- Acciaio speciale altamente legato al Silicio Cromo Vanadio
- Esecuzione sabbiata oliata
- Misura T8-T9 profilo TORX®; Misure T10-15, T20-T25, T30-T40 profilo TORX® Tamper Resistant

Dettagli famiglia

Codice	n°	L mm
U03330121	T8-T9	175
U03330122	T10-T15	175
U03330123	T20-T25	175
U03330124	T30-T40	175

Serie / Configurazioni

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Le informazioni e le immagini qui contenute sono soggette a continuo aggiornamento: tali dati sono pertanto da ritenersi indicativi e suscettibili di eventuali errori e/o imprecisioni. Stanley Black & Decker Italia S.r.l. declina ogni responsabilità circa le informazioni e le indicazioni ivi contenute.

Articoli



333 K/SB10 - Assortimento COMBIDRIVE in astuccio di nylon (10 pz)



333 K/SC23 - Assortimento COMBIDRIVE in cassetta di ABS (23 pz)



519 M 333K - Modulo in spugna bicolore assortito (23 pz)

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia
Partita IVA e C.F.: 03225990138

StanleyBlack&Decker

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo
da parte di Stanley Black & Decker, Inc.
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000