

Verfügbarkeit : Lieferbar



Hauptmerkmale

Baureihe	Thalassa-
Kategorie Wert	Schrank
Version	PLD
Gehäusetyp	DIN-Gehäuse Verteilerschrank
Nominale Höhe Wert	850 mm
Nennbreite Wert	465 mm
Nenntiefe Wert	320 mm
Schrankmontage	Bodenstehend
Produktkompatibilität	Sicherung Größe nach DIN: 00

Zusatzmerkmale

Verteileraufbau	1x oberes Teil 1x unterer Teil 2x Seitenteil 1x Rückwand 1x Schlüsselschloss 1x Tür
Gehäusetyp	Abgedichtetes Ober- und offenes Unterteil an Seitenteile montiert
Türtyp	Volltüren Polyester
Anzahl Türen	1
Türöffnung	Reversibel - Öffnungswinkel > 180 °
Schlosstyp	Schlüsselschloss
Schlüsselnummer	1242 E
Zugänglichkeit für Betrieb	Front Unten
Abnehmbare Teile	Tür durch Scharniere
Material	Polyester verstärkt mit Glasfaser
Farbe	Grau RAL 7035

Montage

Normen	IEC 62208
Schutzart (IP)	IP43 : sockelartiges, offenes Unterteil entspricht IEC 60529 IP54 : mit zusätzlichem Dichtungssatz entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK10 Voltür entspricht IEC 62262
Feuerwiderstand	960 °C gemäß IEC 62208
Umgebungstemperatur bei Lagerung	-35-90 °C

Nachhaltigkeit

Grad der Umweltverträglichkeit	Green-Premium-Produkt
ROHS	Konform Schneider-Electric-Konformitätserklärung
REACH	Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert Produkt beinhaltet besorgniserregende Stoffe (SVHC) nicht über dem Schwellwert
Umgebungsbedingungen Produkt	Verfügbar
Entsorgungshinweise	Keine spezifischen Recyclingtätigkeiten erforderlich