

CARACTERÍSTICAS

- Acero inoxidable 316
- Conexión 150 lbs
- Hembra BSP
- Varios tamaños disponibles
- ángulo de 90 grados

Codo de 90° de acero inoxidable RS Pro 1in G(P) hembra x 1in G(P) hembra

Código RS: 499-2975



Los productos con aprobación profesional RS le proporcionan piezas de calidad profesional en todas las categorías de productos. Nuestra gama de productos ha sido probada por ingenieros y proporciona una calidad comparable a las marcas líderes sin pagar un precio superior.

Descripción del

RS Pro presenta una serie de racores roscados de acero inoxidable adecuados para aplicaciones que requieren una conexión de tubo segura y fiable. Muy utilizado en la industria de fontanería, el agua y el gas fluirán en una construcción herméticamente sellada. Estos racores acodados de 90 grados están fabricados de acero inoxidable 316 durable para garantizar una conexión simple y segura para el trabajo de tuberías y mangueras. Todos los modelos son muy fiables y de excelente calidad.

Especificaciones

Conexión 1	Hembra G de 1 pulg
Conexión 2	Hembra G de 1 pulg
Tipo de conexión	Codo
Dirección de montaje	90 °
Tamaño de rosca 1	1 plg
Tamaño de rosca 2	1 plg
Género de conexión 1	Hembra
Sexo de conexión 2	Hembra
Estándar de rosca 1	G (paralelo)
Estándar de rosca 2	G
Material	Acero inoxidable 316
Aplicación	En toda la casa (baño, cocina, etc.) cualquier edificio con agua corriente, calefacción o gas; redes de alcantarillado y metro; barcos y barcos; motores de automóviles

Especificaciones mecánicas

Diámetro exterior	1.62 in
--------------------------	---------

