

特点

- 大且快速打开
- 手柄在前进和后退位置均可锁定
- 不锈钢铆钉
- 夹具可自动夹紧、保持锁定状态、可承受加工组件时产生的力
- 保持力 90kg

RS 19mm Pro 夹钳

RS 号 254737



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与领先品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性

我们 RS Pro 品牌推出的这款推挽式扳钮夹具有薄型、使用侧或端部夹持的优势、最适合高度受限的应用。此扳钮夹具有大功率传输和最小操作力、可为您提供最大夹紧力、帮助您完成任何作业。

一般规格

类型	扳钮夹
应用	金属加工工业、木材和塑料工业

机械规格

钳口开度	19mm
标称保持力	90Kg

认证

合规性 / 认证	EN61340
----------	---------



