



HelaTape

HellermannTyton tilbyder et bredt program af PVC- og gummitape til forsegling, isolering og bundtning af kabler og ledninger. PVC tape er designet for anvendelse i installationer med lavspænding og er tilgængelig i flere dimensioner og farver. Gummitape er særlig velegnet til forsegling, isolering og samling af kabler fra lave til meget høje spændinger.

El-Tape PVC

- HelaTape Flex 15 - allround tape

Egenskaber og fordele

- El tape i forskellige farver
- Høj fleksibilitet og god vedhæftning
- Flammehæmmende
- Egnet til mekaniske og elektriske applikationer op til 600 V



For mere info!



HelaTape Flex 15 er en meget fleksibel tape og med god vedhæftningsevne. Den kan anvendes i mange forskellige applikationer.

MATERIALE	Polyvinylklorid (PVC)
Dielektrisk styrke	40 kV/mm
Vedhæftning på stål (N/10mm)	2,0 N/10 mm
Vedhæftning til underlag	1,8 N/10 mm
Elastisitet	200 %
Brudstyrke bånd (N/10mm)	24 N/10 mm
Driftstemperatur	+90 °C

RoHS

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Blå (BU)	4031026401638	710-00100
	0,15	15,0	10,0 m	Brun (BN)	4031026401706	710-00107
	0,15	15,0	10,0 m	Grøn (GN)	4031026401669	710-00103
	0,15	15,0	10,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026401690	710-00106
	0,15	15,0	10,0 m	Grå (GY)	4031026401713	710-00108
	0,15	15,0	10,0 m	Gul (YE)	4031026401652	710-00102
	0,15	15,0	10,0 m	Hvid (WH)	4031026401683	710-00105
	0,15	15,0	10,0 m	Orange (OG)	4031026401737	710-00110
	0,15	15,0	10,0 m	Rød (RD)	4031026401645	710-00101
HTAPE-FLEX15-MX15x10	0,15	15,0	10,0 m	Rød (RD), Grå (GY), Gul (YE), Grøn (GN), Blå (BU), Orange (OG), Hvid (WH), Brun (BN), Sort (BK), Grøn-gul (GNYE)	4031026448169	710-00146

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.



El-Tape PVC

- HelaTape Flex 15 - allround tape

TYPE	Tykkelse (T)	B (W)	L (L)	Farve	EAN	Bestillingsnr.
HTAPE-FLEX15-15x10	0,15	15,0	10,0 m	Sort (BK)	4031026401676	710-00104
	0,15	15,0	10,0 m	Violet (VT)	4031026401720	710-00109
HTAPE-FLEX15-15x25	0,15	15,0	25,0 m	Blå (BU)	4031026401744	710-00111
	0,15	15,0	25,0 m	Brun (BN)	4031026401812	710-00118
	0,15	15,0	25,0 m	Grøn (GN)	4031026401775	710-00114
	0,15	15,0	25,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026401805	710-00117
	0,15	15,0	25,0 m	Grå (GY)	4031026401829	710-00119
	0,15	15,0	25,0 m	Gul (YE)	4031026401768	710-00113
	0,15	15,0	25,0 m	Hvid (WH)	4031026401799	710-00116
	0,15	15,0	25,0 m	Rød (RD)	4031026401751	710-00112
	0,15	15,0	25,0 m	Sort (BK)	4031026401782	710-00115
	0,15	15,0	25,0 m	Violet (VT)	4031026401836	710-00120
	0,15	15,0	25,0 m			
HTAPE-FLEX15-19x20	0,15	19,0	20,0 m	Blå (BU)	4031026479842	710-00151
	0,15	19,0	20,0 m	Brun (BN)	4031026479910	710-00158
	0,15	19,0	20,0 m	Grøn (GN)	4031026479873	710-00154
	0,15	19,0	20,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026479903	710-00157
	0,15	19,0	20,0 m	Grå (GY)	4031026479927	710-00159
	0,15	19,0	20,0 m	Gul (YE)	4031026479866	710-00153
	0,15	19,0	20,0 m	Hvid (WH)	4031026479897	710-00156
	0,15	19,0	20,0 m	Rød (RD)	4031026479859	710-00152
	0,15	19,0	20,0 m	Sort (BK)	4031026479880	710-00155
	0,15	19,0	20,0 m	Violet (VT)	4031026479934	710-00160
HTAPE-FLEX15-25x25	0,15	25,0	25,0 m	Blå (BU)	4031026401966	710-00133
	0,15	25,0	25,0 m	Brun (BN)	4031026402031	710-00140
	0,15	25,0	25,0 m	Grøn (GN)	4031026401997	710-00136
	0,15	25,0	25,0 m	Grøn-gul (GNYE)	4031026402024	710-00139
	0,15	25,0	25,0 m	Grå (GY)	4031026402048	710-00141
	0,15	25,0	25,0 m	Gul (YE)	4031026401980	710-00135
	0,15	25,0	25,0 m	Hvid (WH)	4031026402017	710-00138
	0,15	25,0	25,0 m	Rød (RD)	4031026401973	710-00134
	0,15	25,0	25,0 m	Sort (BK)	4031026402000	710-00137
	0,15	25,0	25,0 m	Violet (VT)	4031026402055	710-00142

Alle dimensioner i mm. Der tages forbehold for tekniske ændringer.
Minimum ordre antal (MOQ) kan være forskellig fra emballageindhold.