



8 003910 140523

PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Colour box	6	6



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	WIANGROW 20W + TRIPPIEDE
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2836 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	20
Consommation d'électricité (W)	20
Lumen	1800
IRC	70
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F3G1.0
Longueur du câble (meters)	3
Interrupteur	NO
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	I
Gradation	NO
Couleur	RED
Matériau	ALUMINIUM
Garantie	2 YEARS

DESCRIPTION

Projecteur LED sur trépied. Puissance : 20 W, 1 800 lm, lumière naturelle 4 000 K. Le projecteur est équipé d'une source lumineuse de classe F non remplaçable. Sa structure légère et robuste en aluminium facilite son déplacement ; elle atteint une hauteur de 155 cm. La base s'ouvre sur un diamètre de 100 cm. Câble en néoprène de 3 mètres H05RN-F 3G1 mm² avec prise Schuko. Étanche : IP65 ; parfait pour une utilisation en extérieur. Convient pour : barbecues, séances photo, éclairage de fêtes, éclairage de chantiers, éclairage de garages, etc.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Quantité à l'intérieur	6
ITF INNER	18003910140520
Quantité dans le master	6

DONNÉES LOGISTIQUES

Code INTRASTAT

94054210

DEEE

0.25

