


特点

- Kynar 护套绝缘
- 镀银铜
- 温度范围: -20°C 至 130°C
- 焊接时可防止回流
- 以 50 m 卷装供货

RS PRO 红色, 0.05 mm² 架空电线, 50m

RS 库存号: 209-4811



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS PRO 为您提供一系列设备电线，适用于电路板和设备内部电子布线。此架空电线随附 Kynar 绝缘，是您应用的极佳补充。所有型号均高度可靠且质量放心。

一般规格

类型	架空电线
导线材料	镀银铜
护套颜色	红色
绝缘材料	Kynar
绞线数	1
电缆形状	单核

电气规格

美国线规	30AWG
芯线束	1/0.25mm
额定电压	300V
额定电流	0.4A

机械规格

横截面积	0.05mm ²
外径	0.5mm
长度	50m
绝缘壁厚	0.5mm

绞线尺寸	0.25mm
------	--------

操作环境规格

最低工作温度	-20°C
最高工作温度	130°C
工作温度范围:	-20°C 至 130°C

认证

符合标准	符合 RoHS 标准
------	------------



