

CARATTERISTICHE

- Facile da trasportare quando piegato - pieghevole
- Resistente alle intemperie e non si arrugginisce - in polipropilene
- Lunghezza massima ripiegata: 2,3 m.
- Altezza: 1,05 m.
- Nastro riflettente
- Facile da riempire, facile da svuotare
- Non può Get arrugginito; grasso e resistente agli acidi

Barriera e montante rossi e bianchi RS Pro, barriera estensibile

Codice RS: 625-0942



I prodotti firmati RS approvati per impieghi professionali offrono componenti di qualità professionale in tutte le categorie di prodotti. La nostra gamma di prodotti è stata testata da ingegneri e offre una qualità paragonabile a quella dei marchi leader senza pagare un prezzo eccezionale.

DESCRIZIONE del

Barriera estensibile in plastica rossa e bianca RS Pro visibile di notte. Per l'uso a lungo termine, la base può essere pesata con acqua o sabbia (2 serbatoi da 20 litri). Questa barriera di sicurezza espandibile può essere utilizzata all'interno o all'esterno, il che la rende adatta per vari ambienti. Questa barriera per cantiere è ideale per l'uso come barriera di sicurezza per separare le aree in ambienti commerciali e industriali. Possono essere utilizzati per impedire l'ingresso del traffico pedonale nelle aree a causa di pulizia o manutenzione o traffico del veicolo in un magazzino

Specifiche generali

Tipo di barriera	Barriera estensibile
Materiali	Plastica
Materiale di barriera	Polipropilene
Colore	Rosso, Bianco
Applicazione	Controllo della folla, prevenzione dell'ingresso in aree pericolose e organizzazioni di code, protezione delle persone in aree quali piattaforme di carico da veicoli, carrelli elevatori a forche e altri incidenti stradali, blocco temporaneo di aree ristrette come piattaforme di carico, magazzini, ospedali e cantieri edili o per guidare le persone in una determinata direzione

Specifiche meccaniche

Profondità	460mm
Altezza	1.1 m
Larghezza	2.25mm
peso	6.0kg

