

Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Gurte
Unterkategorie	Auffang- und Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arb



AVAO® SIT

Der Sitz- und Haltegurt AVAO SIT zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten wurde konzipiert, um den Komfort des Anwenders in jeder Arbeitssituation zu gewährleisten. Halbstarrer, breiter Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation. Mehrere Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für CARITool-Gerätehalter und TOOLBAG-Werkzeugtaschen erleichtern den Transport und das Sortieren der Arbeitsgeräte. Der Sitz- und Haltegurt ist so konzipiert, dass er in Kombination mit dem TOP-Brustgurt in einen Auffanggurt oder in Kombination mit dem TOP CROLL S- oder L-Brustgurt in einen Gurt für schwer zugängliche Bereiche umgebaut werden kann. Die Beinschlaufen des AVAO SIT sind mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen ausgestattet.



Halbstarrer, breiter Hüftgurt und Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.



Hüftgurt und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.

Kurzbeschreibung Komfortabler Sitz- und Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung und zum freihängenden Arbeiten



Beschreibung

- Komfortabel in jeder Arbeitssituation: Der halbstarre, breite Hüftgurt und die halbstarren, breiten Beinschlaufen gewährleisten optimalen Halt. Die leichte, atmungsaktive Konstruktion sorgt für eine sehr gute Luftzirkulation.
- Praktische Einstellmöglichkeiten:
 - Hüftgurt und Beinschlaufen sind mit selbstverriegelnden DOUBLEBACK-Schnallen ausgestattet und lassen sich schnell und einfach einstellen.
 - Die seitlichen Halteösen können eingeklappt werden, um ein Hängenbleiben zu verhindern, wenn sie nicht benutzt werden.
- Transport und Management der Arbeitsgeräte:
 - sechs vorgeformte, ummantelte Materialschlaufen,
 - zwei Befestigungsmöglichkeiten für CARITOOL-Gerätehalter,
 - vier Befestigungsmöglichkeiten für TOOLBAG-Werkzeugtasche.

Spezifikationen

- Zentrale Halteöse: zum Einhängen eines Abseilgeräts oder zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung
 - Seitliche Halteösen: zum Befestigen eines Verbindungsmittels zur Arbeitsplatzpositionierung an beiden Halteösen
 - Öse an der Rückseite des Hüftgurts: zum Einhängen eines Rückhaltesystems
 - Zertifizierung(en): CE EN 358, CE EN 813, EAC
 - Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	C079AA00	C079AA01	C079AA02	C079AA03
				
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz	schwarz
Größe	1	2	1	2
Taillenumfang	70-93 cm	83-120 cm	70-93 cm	83-120 cm
Beinschlaufen	47-62 cm	50-65 cm	47-62 cm	50-65 cm
Gewicht	1175 g	1190 g	1175 g	1190 g
Made in	RO	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	6	5	6	5
EAN	3342540822481	3342540822498	3342540822504	3342540822511

Zubehör CARITool
TOOLBAG

Zugehörige Produkte GRILLON HOOK europäische Ausführung
I'D® S