



ODOLNOST NEZBYTNÁ PRO VAŠI PRÁCI

M610

Přenosná, výkonnější

Vždy připravena pro každý úkol! V závodě nebo v terénu.



Ukládejte si etikety do zařízení

s nejširší škálou možností zadávání údajů.

Získejte více díky těmto funkcím, které šetří čas:

- ▶ Rychlost tisku 50,8 mm za sekundu
- ▶ Vylepšená lithium-iontová baterie Gen3
- ▶ Ukládání a import datových souborů z jednotky USB
- ▶ Import a ukládání souborů, seznamů a grafiky
- ▶ Návrh a tisk etiket pomocí klávesnice, mobilní aplikace nebo počítačového softwaru
- ▶ Tiskne text, čárové kódy, tvary a obrázky



UDĚLEJTE VÍCE ZVÝŠENÁ ODOLNOST



ODOLNOST VŮČI
PÁDU Z VÝŠKY 1,8 m
A OTŘESU PODLE
VOJENSKÉ NORMY



TISKNĚTE
4500 ETIKET
NA JEDNO NABITÍ



VĚTŠÍ ROZSAH
(-18 °C až 46 °C)
PROVOZNÍ TEPLOTY

M610

Lepší výkonnost
ODOLNÁ V KAŽDÉM SMĚRU

Dokončete práci snadno ať jste kdekoli

Optimalizujte svou výkonnost pomocí materiálů Brady



MALÉ ROLE

- Množství využití díky více než 50 vysoce kvalitním materiálům a více než 800 typům etiket.



VELKOKAPACITNÍ ROLE

- Ušetřete ještě více – nakupujte ve velkém: více než 14 materiálů a více než 150 typů etiket.



VLASTNÍ MOŽNOSTI

- Máte specifické potřeby? Možnost výroby etikety zakázkového rozměru z více než 70 různých materiálů.



Získejte možnosti prémiového značení s optimalizovanými materiály Brady Authentic

Materiály Authentic pracují s tiskárnami Brady bez problémů, poskytují vyšší výkonnost a spolehlivost, kterou jednoduše nedosáhnete s materiály ostatních značek. Poskytneme vám nejširší škálu barev, povrchových úprav a aplikací v různých oborech. Přejděte na materiál Authentic. Získejte víc s Brady.

Správný materiál pro jakoukoli aplikaci, kterou potřebujete

Několik nových materiálů etiket M610, o kterých musíte vědět

Chcete-li si prohlédnout všechny dostupné možnosti materiálů, navštivte stránky bradyeurope.com/M610materials



Označení kabelů



Datová komunikace



Náročné prostředí



Výrobní štítky



Bezpečnost a zařízení

	Označení kabelů	Datová komunikace	Náročné prostředí	Výrobní štítky	Bezpečnost a zařízení
Omotávací Samolaminovací vinylové omotávací etikety (B-427)					
Smršťovací Smršťovací bužírky PermaSleeve® (B-342)					
Víceúčelové Víceúčelové nylonové etikety s extra silným lepidlem (B-499)					
Přemístitelné Přemístitelné víceúčelové etikety z vinylové tkaniny (B-498)					
QuickFlag™ Víceúčelové polyesterové etikety s velmi silným lepidlem (B-483)					
Značení DPS Elektrostatičcky disipativní (ESD) polyimidové etikety (B-717)					
Kabelová visačka Značení kabelů bez obsahu halogenů (B-7643)					
Etikety ukazující známky neodborné manipulace Polyesterové etikety ukazující známky neodborné manipulace, zanechávající nápis VOID (NEPLATNÉ) (B-7546)					

= Unikátní materiál Brady

► Zjistěte více na stránkách bradyeurope.com/M610 nebo naskenujte kód a podívejte se na přehledné video



Specifikace tiskárny M610

Specifikace	
Technologie tisku	Termální přenos
Rozlišení tisku (dpi)	300
Rychlost tisku (mm/s)	50,80
Barevné možnosti	Jednobarevný tisk
Kontinuální vs. předvysekané etikety	Kontinuální a předvysekané
Max. šířka etikety (mm)	50,80
Max. délka tisku (mm)	1016,00
Doporučené denní zatížení	750
Možnosti připojení	USB Zadání klávesnicí Bluetooth u vybraných modelů
Softwarová kompatibilita	Brady Workstation Applikace Express Labels
Podpora telefonů a tabletů	Zařízení Android s operačním systémem Android 5+ iPhone 5S nebo novější s operačním systémem iOS 10+
Typ čárového kódu	Kód QR Data Matrix Code 128 Code 39 Interleaved 2/5 UPC-A UPC-E EAN-13 Další prostřednictvím softwaru Brady Workstation
Integrované symboly	480
Fyzické vlastnosti	
Šířka x výška x hloubka (mm)	107,19 x 328,42 x 106,42
Hmotnost (kg)	1,41
Indikátory na obrazovce	Životnost baterie Rozpoznání čísla dílů pásky a etikety Množství zbývajících tiskových pásek Množství zbývajících etiket
Nůž	Manuální řezání
Záruka	2 roky
Pádová zkouška	Odolná vůči pádům z výšky 1,8 m Odolná vůči otřesům podle vojenské normy (MIL-STD-810G)

Dostupné konfigurace tiskárny M610

Č. výrobku	Popis
317790	Tiskárna etiket M610 – QWERTY UK
317791	Tiskárna etiket M610 – QWERTY UK s Bluetooth
317792	Tiskárna etiket M610 – AZERTY
317793	Tiskárna etiket M610 – AZERTY s Bluetooth
317794	Tiskárna etiket M610 – QWERTY US
317795	Tiskárna etiket M610 – QWERTZ s Bluetooth
317796	Tiskárna etiket M610 – QWERTY US s Bluetooth
317797	Tiskárna etiket M610 – QWERTY EU
317798	Tiskárna etiket M610 – QWERTY EU s Bluetooth
317799	Tiskárna etiket M610 – AZBUKA s Bluetooth
317800	Tiskárna etiket M610 – AZERTY s Bluetooth + BWS Suite
317801	Tiskárna etiket M610 – AZERTY + BWS Suite
317802	Tiskárna etiket M610 – AZBUKA s Bluetooth + BWS Suite
317803	Tiskárna etiket M610 – QWERTY EU s Bluetooth + BWS Suite
317804	Tiskárna etiket M610 – QWERTY EU + BWS Suite
317805	Tiskárna etiket M610 – QWERTY UK s Bluetooth + BWS Suite
317806	Tiskárna etiket M610 – QWERTY UK + BWS Suite
317807	Tiskárna etiket M610 – QWERTY US s Bluetooth + BWS Suite
317808	Tiskárna etiket M610 – QWERTY US + BWS Suite
317809	Tiskárna etiket M610 – QWERTZ EU s Bluetooth + BWS Suite

Tiskárna je dodávána v tvrdém kufříku, který dále obsahuje USB kabel, stručný návod k obsluze, dobíjecí lithium-iontovou baterii, napájecí adaptér, USB disk výrobku (informace o výrobku a ovladač pro Windows), software pro návrh etiket Brady Workstation, roli M6-11-427 a pásku M61-R4310.

Příslušenství

Č. výrobku	Popis
018556	Sada na čištění tiskárny
150618	Měkká ochranná taška pro přenosné tiskárny
175671	Tvrký kufřík pro tiskárnu etiket M610
175672	Magnet pro tiskárnu etiket M610
175673	Dobíjecí lithium iontová baterie pro tiskárnu M610/M710
175674	Dobíjecí NiMH baterie pro tiskárny M610/M710

