

ベースストリップ - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN - 1731675

このPDF文書に表示されているデータはフェニックス・コンタクトのオンラインカタログから作成したものです。全データはユーザーマニュアルに記載されています。ダウンロードの規定は有効です
(<http://phoenixcontact.jp/download>)

ソケット, 定格電流: 8 A, 定格電圧 (III/2) : 160 V, 極数: 2, ピッチ: 3.5 mm, 色: 緑, コンタクト表面: すず, 取付け方法: ハンダ接続




図は10極仕様

特長

- ✓ セルフロックフランジでプラグをロックする固定ラッチ付き
- ✓ コンパクトなピッチの低背端子台ピンヘッダー
- ✓ プリント基板方向および垂直方向に挿入
- ✓ コーディングプロファイルを挿入し個別コーディング



基本情報

梱包	50 pc
GTIN	 4 046356 159289
1個あたりの重量 (梱包を含まない)	0.53 g
関税	85366990
生産国	ドイツ

技術データ

寸法

長さ	9.2 mm
ピッチ	3.5 mm
寸法a	3.5 mm
高さ	8 mm
はんだピンの長さ	3.4 mm
ピン寸法	0,8 x 0,8 mm
穴径	1.2 mm

その他

製品範囲	MC 1,5/...-G-RN
絶縁材質グループ	IIIa

ベースストリップ - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN - 1731675

技術データ

その他

定格サージ電圧 (III/3)	2.5 kV
定格サージ電圧 (III/2)	2.5 kV
定格サージ電圧 (II/2)	2.5 kV
定格電圧 (III/3)	160 V
定格電圧 (III/2)	160 V
定格電圧 (II/2)	250 V
準拠規格	EN-VDE
標準規格 I _N	8 A
最大負荷電流	8 A
絶縁材質	PBT
UL94難燃性クラス	V0
色	緑
極数	2

分類

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27260704
eCl@ss 7.0	27440402
eCl@ss 8.0	27440402

ETIM

ETIM 3.0	EC001121
ETIM 4.0	EC002637
ETIM 5.0	EC002637

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211810
UNSPSC 7.0901	39121409
UNSPSC 11	39121409
UNSPSC 12.01	39121409
UNSPSC 13.2	39121409

認証

認証

ベースストリップ - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN - 1731675

認証

認証

EAC / cULus Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / IEC EE CB Scheme


防爆認証


提出した認証

認証の詳細

EAC

cULus Recognized		
	B	D
標準規格 IN	8 A	8 A
定格電圧UN	300 V	300 V

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung 	
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

IECEE CB Scheme 	
標準規格 IN	8 A
定格電圧UN	160 V

アクセサリ

アクセサリ

コーディングエレメント

コーディングプロファイル - CP-MSTB - 1734634

キーイングプロファイル、プラグの溝または逆仕様ソケットに挿入、色：赤、絶縁材



ベースストリップ - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN - 1731675

アクセサリ

端子台用マーキングシート、印字済み

マーキングカード - SK 3,5/2,8:FORTL.ZAHLEN - 0804073



マーキングカード, カード, 白, マーキング, 横: 連番 (1~10、11~20など、91~99まで), 取付けタイプ: 粘着剤, 端子台幅 : 3.5 mm, 印字エリア: 3,5 x 2,8 mm

光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 1,5-3,5 - 1841161

光ファイバー, ピッチ: 3.5 mm, 極数: 10, 寸法a : 1.5 mm, 色: 透明



光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 2,3-3,5 - 1841187

光ファイバー, ピッチ: 3.5 mm, 極数: 10, 寸法a : 2.3 mm, 色: 透明



光ファイバー - MC 1,5/10-LWL 4-3,5 - 1841200


光ファイバー, ピッチ: 3.5 mm, 極数: 10, 寸法a : 4 mm, 色: 透明



図面

ベースストリップ - MC 1,5/ 2-G-3,5-RN - 1731675

穴あけ加工図



外形寸法

