

特点

- 簧片开关和磁铁已安装
- 合适的圆柱形接近开关磁铁 361-7011 可单独购买
- 全螺纹
- 常开触点位置
电缆长度 280mm
- 切换电压: 200V 交流 / 直流 (最大值)
- 切换电流: 0.5a (最大值)
- 切换距离最小 10mm
- 电缆 - 2 x 圆形
0.14mm² pvc 包覆灰色和 绝缘棕色 / 白色

RS Pro 圆柱形开关、200V、常开、500mA

RS 号: 361-4933



RS 认证产品为您提供所有产品类别的专业品质部件。我们的产品系列经过工程师测试、提供与杰出品牌相当的质量、而无需支付高昂的价格。

商品描述属性 1

RS Pro 形簧片开关的额定电流为 0.5 a、额定电压为 200 v、尺寸为 28 x 11 mm。此全螺纹开关用于位置和限位感应、线性执行器、门窗安全。合适的磁铁 ([361-7011.](#)) 可单独购买。

一般规格

切换形状	圆柱形
正常状态配置	否
刀和掷配置	单刀单掷
输出类型	打开 / 关闭
触点位置	否
材料	黄铜 (外壳)、pvc (电缆)
应用	位置感应、线性执行器、安全开关、安全防护装置 / 设备

电气规格

切换距离	最小 10mm
Terminal	螺钉
电缆	2 x 圆形 0.14 mm ² pvc 覆盖灰色、绝缘 棕色 / 白色

联系数据	20°C 时的条件	最小	典型值	最大值) 以上
最大电流				0.5A
最大交流电压	交流			200V
最大直流电压	dc			200V
触点电阻				200mOhm

机械规格

尺寸	28mm x 11mm
长度	28mm
深度	11mm
宽度	11mm
电缆长度	280mm
总长度	28mm

操作环境规格

最高工作温度	-20°C
最低工作温度	85°C

认证

合规性 / 认证	rohs
----------	------

Ø 内部:

磁性接近开关



