



KR DIN 16-5

E0812798

Rörkabelsko KR DIN, 16mm², M5



Produktegenskaper:

Passar ledare klass 2	Ja
Passar ledare klass 5	Ja
Isolerad	Nej
Antal fastsättningshål	1 .
Flänsform	Ringform
Färg på isolering	Övrigt
Smalt flänsutförande	Nej
Med inspektionshål	Nej
Kategori ledare	Flera
Ytskydd	Förtent
Material	Koppar
Anslutningsvinkel	180° (horisontal)

Mått & Dimensioner:

HS	5.3 mm
ID	5.5 mm
OD	8.5 mm
T	2.5 mm
P1	9.5 mm
P2	9 mm
N	20 mm

W	13 mm
MOQ	100 .
Enhet	st
Bultmått metrisk (M)	5 .
Nominell area	16 mm ²

Godkännanden:

Godkänd enligt CE	Ja
Godkänd enligt UKCA	Ja

Compliance:

Conflict Minerals	Contain "Tin"
Extended Minerals	Contain "Copper"
PFAS	No PFAS
REACH	No SVHC (Latest. 05 Nov 2025)
RoHS	RoHS 3 (2015/863)
SCIP	Not Applicable

Övrig information:

ETIM-Klass	EC001051 - Rörkabelsko
ETIM-Version	9.0
Varumärke	NEMIQ
Produktgrupp	Rörkabelskor
Sökbeskrivning	SKH2023ERIK2, ENR2025V, NYB04
Alternativt Artikelnummer	KRDIN16-5
E-nummer	E0812798

Logistisk information:

Artikelstatus	Lagervara, lagerhålls normalt men med reservation för mellanförsäljning.
E-nummer	E0812798
MOQ	100 .
Streckkod	733117641265
Ursprungsland	CN
Artikelnummer	KRDIN 16-5
Tullstatistik kod	85369010
Enhet	st

*Vi reserverar oss för tekniska ändringar och felskrivningar.