




Réf.	Boîtes pour banche béton
	<p>Boîtes universelles associables Montage seul, par calage ou dos à dos sur banche épaisseur, 160, 180, 200 mm Positionnement des boîtes sur banches - avec aimant seul réf. 0 819 90 - par calage en associant 2 boîtes dos à dos et aimant réf. 0 819 70 ou par ajout du couvercle réf. 0 819 72 sur une des boîtes Boîtes permettant la composition de boîtes multipostes par association</p>
0 819 41	<p>1 poste - prof. 58 mm. Permet aussi des associations côte à côte avec couvercle réf. 0 819 71 Fixation d'appareillage par vis longues réf. 0 801 97 ou avec bague réf. 0 819 60 Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA, 2 x Ø25 mm traversant pour tube IRL Peut recevoir les couvercles DCL - en point de centre réf. 0 895 92 - en applique réf. 0 895 89</p> 
0 819 42	<p>2 postes - prof. 58 mm. Fixation de l'appareillage par vis (livrées). Utilisation possible en horizontal ou vertical. Livrée avec couvercle de pose recevant les aimants réf. 0 819 70/90. Entrées operculables sur face inclinée : 6 x Ø20 mm et 2 x 25 mm pour tube ICTA. Sur les côtés : 4 x Ø25 mm pour tube IRL (traversantes 2 à 2)</p> 
	<p>Boîte simple Pour montage : - sur banche métallique avec aimants réf. 0 819 70/90 - en coffrage bois seul, avec couvercle obturateur réf. 0 819 72 - en association côte à côte avec couvercle de pose réf. 0 819 71 avec ou sans aimants Entrées operculables 4 x Ø20 mm pour tube ICTA</p>
0 819 40	<p>1 poste - prof. 58 mm. Fixation d'appareillage à griffe ou à vis avec bague réf. 0 819 60 Permet des associations côte-à-côte avec couvercle réf. 0 819 71 Peut recevoir le couvercle DCL pour applique réf. 0 895 89</p> 

Réf.	Boîte pour prise 20/32 A
0 819 85	<p>1 poste Ø85 mm pour fixation à vis (livrées) Pour prises 20 A réf. 0 554 52/55/57 (p. 818), 32 A réf. 0 558 12/15/17 (p. 818) et sortie de câble réf. 0 314 90 (p. 739) Montage direct sur banche Livrée avec vis longues, et couvercle de pose pouvant recevoir l'aimant (réf. 0 819 90 préconisée) Equipée d'une entrée pré-percée pour tube Ø25 mm Fixation à vis disponible en horizontal et vertical Boîte 1 poste prof. 50 mm</p>
0 317 96	<p>Griffes avec vis et écran</p>

Réf.	Accessoires de montage
	<p>Aimants de fixation Résine insensible aux agents décofrants Pour boîtes réf. 0 819 40/41/42/85</p>
0 819 70	600 N couleur verte
0 819 90	1200 N couleur rouge
0 819 97	Extracteur d'aimant pour réf. 0 819 70/90
	<p>Couvercles pour boîtes béton</p>
0 819 71	Couvercle de fixation pour boîte de banche réf. 0 819 40/41 Permet le montage côte à côte entraxe 86 mm ou 100 mm
0 819 72	Couvercle de pose/obturateur pour boîte de banche réf. 0 819 40/41 utilisable pour la pose sur coffrage bois ou en obturateur dans le cas du montage des réf. 0 819 41 en dos à dos
	<p>Accessoires pour montage d'appareillage et DCL</p>
	<p>Bague</p>
0 819 60	Bague Ø64 mm pour boîte de banche 1 poste réf. 0 819 40/41 Pour montage d'appareillage à vis
	<p>Vis</p>
	Vis longues Ø3 mm pour toutes boîtes Batibox Long. 40 mm
0 801 97	Vissage rapide Pas du filetage : 2,4 mm Tête mixte Sz
	<p>Manchon prolongateur pour cloison de doublage Permet de prolonger la boîte d'encastrement dans le cas de cloison de doublage Reçoit les appareillages à vis ou à griffes</p>
0 895 28	Manchon Ø65 mm longueur 150 mm maxi, ajustable par découpe Livré avec couvercle de fixation

