

**Kabelmarkierer
CLI MH 70 HSTR**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 16
D-32758 Detmold
Germany
Fon: +49 5231 14-0
Fax: +49 5231 14-292083
www.weidmueller.com



CLI M-Markierer befestigen Anwender, nach Verbinden mit Haltestreifen CLI MH, durch Kabelbinder. Das System eignet sich besonders für große Leiter- und Kabelquerschnitte.

Vorteile:

- Kombinationsmarkierer für Kabel- und Rohrmarkierer
- Eine Größe für alle Durchmesser ab 16 mm²
- Uneingeschränkte Kombinationsmöglichkeiten
- Geschlossene, unverlierbare Markierer
- Sehr gute Lesbarkeit

Allgemeine Bestelldaten

Typ	CLI MH 70 HSTR
Best.-Nr.	0524400000
Ausführung	Kabelmarkierer, 70 x 10 mm, Polyamid 66, Farbe: schwarz
GTIN (EAN)	4008190075057
VPE	100 Stück

Kabelmarkierer CLI MH 70 HSTR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Länge	70 mm	Breite	10 mm
Höhe	3 mm	Tiefe	1 mm
Nettogewicht	0,81 g		

Allgemeine Angaben

Art des Aufdrucks	Neutral	Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V-0
Einsatztemperaturbereich, max.	100 °C	Einsatztemperaturbereich, min.	-30 °C
Farbe	schwarz	Materialfarbe nach Widerstandskode	0
Werkstoff	Polyamid 66	empfohlene Industrien	Prozess, Maschinenbau

Leiter- und Kabelmarkierer

Leiteranschlussquerschnitt, max.	500 mm ²	Leiteranschlussquerschnitt, min.	16 mm ²
Leiteraußendurchmesser, max.	317 mm	Leiteraußendurchmesser, min.	10 mm

Klassifikationen

ETIM 3.0	EC001530	UNSPSC	44-12-17-08
eClass 5.1	27-14-91-03	eClass 6.2	27-14-91-03
eClass 7.1	27-14-91-03		

Zulassungen

Zulassungen	
ROHS	Konform