

Standalone 2,5 / 3,5" SATA Festplatten Duplikator mit Multi HDD / SSD Image-Backup Bibliothek

Product ID: SATDUP11IMG



Mit der eigenständigen SATA-Festplattenkopierstation SATDUP11IMG können Sie eine genaue Kopie einer SATA-Festplatte (HDD)/eines Solid State Drive (SSD) oder ein einzelnes Bibliothekslaufwerk für Sicherung mit mehreren Images, die Sie jederzeit auf weitere Laufwerke kopieren können, erstellen.

Schnelle, einfache Laufwerkkopien

Reduzieren Sie Unordnung dank SATDUP11IMG durch Eliminierung der Anzahl benötigter Laufwerke beim Erstellen von Sicherungen von mehreren einzigartigen Laufwerk-Images. Mit einem einzigen Bibliotheksgerät für Sicherungen können Sie mehrere einzigartige Laufwerk-Images auf einem SSD/HDD speichern und so schnelles Kopieren mit 6 GB/min und minimale Unordnung gewährleisten. Dies ist die ideale Lösung, wenn Sie häufig neue Images von verschiedenen Computersystemen erstellen, da Sie nur ein einziges Bibliotheksgerät für Sicherungen benötigen, um mehrere Laufwerk-Images auf verschiedenen Systemen wiederherzustellen.

Reibungslose Leistung

Die vielseitige Kopierstation bietet auch standardmäßige Eins-zu-Eins-Laufwerkkopien in drei verschiedenen Modi: Datei- und Systemkopie, Kopie aller Partitionen und Komplettkopie Dies ist ideal für eine einmalige Laufwerkkopie, sodass der Aufwand für das Erstellen eines Laufwerk-Images für ein einmaliges Projekt entfällt.

Intuitive Bedienung

Dank leicht lesbarem LCD-Display und intuitivem Vier-Tasten-Menübetrieb gewährleistet die SATDUP11IMG eine problemlose Einrichtung und Steuerung. Das Menü ermöglicht Drucktastenzugriff auf viele wertvolle Funktionen, die eine einfache Aufgabenverwaltung gewährleistet, z. B.: Laufwerk-zu-Laufwerk-Kopie, Laufwerk-zu-Image-Bibliothekssicherung und -wiederherstellung usw. Es bietet erfahrenen Benutzern auch vielfältige fortschrittliche Optionen.

Für zusätzliche Kompatibilität mit verschiedenen Laufwerktypen bei Anwendungen zum Kopieren und schnellen Löschen unterstützt SATDUP11IMG die Verwendung verschiedener Laufwerkadapter. Die StarTech.com-Adapter auf nachfolgender Liste wurden speziell getestet, um die Kompatibilität mit dieser Laufwerkskopierstation zu gewährleisten.

2,5-/3,5-Zoll-IDE-Laufwerke - SAT2IDEADP

mSATA-Laufwerke - SAT2MSAT25

M.2 (NGFF)-Laufwerke -SAT32M225

Die SATDUP11IMG ist TAA-konform und wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Mitarbeiter der Spurensicherung, die abschnittsweises Abbilden/Klonen von Festplatten zum Erstellen einer exakten Kopie der Ausgangsfestplatte auf einer anderen Festplatte benötigen
- Experten, die identische Sicherungskopien für Fälle benötigen, in denen es ganz besonders auf Datenintegrität ankommt, z. B. bei der Wiederherstellung von Daten
- Klonen Sie Festplatten mit verborgenen Partitionen, die von einigen Programmen zum Klonen von Laufwerken möglicherweise übersprungen werden
- Systembauer/IT-Spezialisten, die mehrere einzigartige Laufwerk-Images für verschiedene Arten von System-Builds benötigen

Features

- Bibliothekslaufwerk für mehrere Images für reibungsloses Kopieren
- Drei Modi der Festplatten-Kopierstation, einschließlich Sektor-für-Sektor bei 6 GB/min
- Unterstützt 2,5-oder 3,5-Zoll-Formfaktor-Festplatten (HDD) und Solid State-Laufwerke (SSD).
- Digitales LCD-Display für Fortschrittsanzeige von Betrieb und Aufgabe
- Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken
- Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
- TAA-Konformität (Trade Agreement Act)

Hardware	Warranty	2 Years
	Anzahl von Laufwerken	2
	Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
	Laufwerktyp	SATA
	Schnittstelle	SATA
Leistung	Duplication Modes	System and File All Partitions Sector by Sector (Whole Drive) Percentage Copy
	Duplication Speed	6GBpm
	Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten pro Schacht von bis zu 6 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min pro Schacht
	Typ und Rate	SATA III (6 Gbps)
	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Steckverbinder	Laufwerksteckverbinder	2 - SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig) Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	OS independent; No software or drivers required
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Für die Duplizierung muss das Ziellaufwerk dieselbe oder eine höhere Kapazität als das Quelllaufwerk haben.
Anzeiger	LED-Anzeiger	1 - Stromanzeige Quelllaufwerk
		1 - Anzeige für Quelllaufwerkaktivität
		1 - Anzeige für Fehler Quelllaufwerk
		1 - Stromanzeige Ziellaufwerk
		1 - Anzeige für Ziellaufwerkaktivität
		1 - Anzeige für Fehler Ziellaufwerk
		1 - LCD-Display
Strom	Ausgangsspannung	12 DC
	Ausgangsstrom	5A
	Eingangsspannung	100 ~ 240 AC
	Eingangsstrom	1.4A
	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Polarität der Mittelspitze	Positiv

	Stromverbrauch	60
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 45°C (41°F to 113°F)
	Feuchtigkeit	20% ~ 80%
	Lagertemperatur	-20°C to -85°C (-4°F to 185°F)
Physische Eigenschaften	Produktbreite	3 in [77 mm]
	Produktgewicht	12.4 oz [350 g]
	Produkthöhe	1.1 in [28 mm]
	Produktlänge	5.1 in [129 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	3.8 lb [1.7 kg]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - 1:1 HDD/SSD-Kopierstation
		1 - Langes SATA-Kabel
		2 - Kurzes SATA-Kabel
		1 - eSATA + 12-V-Stromkabel (Typ M-Stromanschluss)
		1 - eSATA + 5-V-Stromkabel (Typ F-Stromanschluss)
		2 - HDD/SSD-Pads
		1 - Universal-Netzadapter (UK/NA/EU)
	1 - Anleitung	

Product appearance and specifications are subject to change without notice.