

Câble réseau Cat6 Gigabit UTP sans crochet de 2m - Cordon Ethernet RJ45 anti-accroc - M/M - Blanc

N° de produit: N6PATC2MWH



Le câble patch Cat6 N6PATC2MWH (2 m) respecte ou dépasse toutes les spécifications des câbles de catégorie 6 pour assurer une connexion fiable aux réseaux Gigabit. Il est équipé d'une fiche PVC blanche durable qui permet de coder l'acheminement de vos câbles réseau au besoin.

Durable, ce câble patch Cat6 de qualité supérieure est fabriqué sans crochet, ce qui contribue à protéger les clips du connecteur RJ45 et à éviter qu'il se coince pendant l'installation. Parallèlement, son serre-câble moulé en PVC empêche les terminaisons du connecteur RJ45 de trop se plier et réduit, du même coup, les risques de dommages.

Fait uniquement de matériaux de la meilleure qualité, ce câble patch Cat6 propose un rendement fiable et bénéficie de notre garantie à vie.

Obtenez la meilleure valeur ajoutée pour votre investissement avec nos câbles Cat6 tous fabriqués avec des conducteurs en cuivre haute qualité.

Obtenez une capacité haute performance pour vos applications Ethernet exigeantes, comme l'alimentation PoE, avec des câbles au cuivre de 0,25 mm².

Fiez-vous à nos connecteurs RJ45 pour obtenir une conductivité optimale tout en éliminant la perte de signal due à l'oxydation ou la corrosion.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Conçu pour les réseaux Gigabit
- Permet d'effectuer la connexion entre le concentrateur et le panneau de distribution
- Permet de brancher un poste de travail à une prise murale

Spécifications techniques

- Fil de cuivre de 0,25mm² de qualité supérieure
- ETL Verified
- Protections des clips du connecteur RJ45
- Fabriqué et testé avec soin, pour une paradiaphonie (NEXT) largement dans les limites acceptables
- Couvercles colorés permettant le codage de couleur dans le service
- Le serre-câble moulé évite que le câble se plie trop à l'endroit du connecteur RJ45, ce qui réduit la pression à la terminaison de la prise.
- Fait de composants de qualité supérieure

Prominence

Politique de garantie	Lifetime
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com CAT6 Ethernet Cable 2m White 650MHz 100W Snagless Patch Cord

Matériel

Nombre de conducteurs	4 pair UTP
Placage du connecteur	Or
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Résistance au feu	Homologué CMG (usage général)
Type de câble	Sans crochet
Norme de câblage	TIA/EIA-568-B.1-2001 T568B

Performance

Calibre du câble	CAT6 - 650 MHz
------------------	----------------

Connecteur(s)

Connecteur A	RJ-45
Connecteur B	RJ-45

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Calibre du fil	24 AWG
Type de conducteur	Cuivre torsadé
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.6 ft [2.0 m]
Largeur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Hauteur du produit	0.0 in [0.0 mm]
Poids du produit	3.0 oz [85.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	0.7 in [17.0 mm]
Poids brut	3.4 oz [95.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Câble patch UTP Cat6 blanc sans crochet de 2 m - ETL Verified
-----------------------	---

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

