

## ZEICHENGENEHMIGUNG MARKS LICENCE

Cherry Electrical Products Corp.  
11200 88th Ave.  
PLEASANT PRAIRIE WI 53158  
USA

ist berechtigt, für ihr Produkt /  
*is authorized to use for their product*

**Geräteschalter**  
**Switches for appliances**  
**WR Series**


die hier abgebildeten markenrechtlich geschützten Zeichen für die  
ab Blatt 2 aufgeführten Typen zu benutzen /  
*the legally protected Marks as shown below for the types referred to on page 2 ff.*



Geprüft und zertifiziert nach /  
*Tested and certified according to*

DIN EN 61058-1 (VDE 0630 Teil 1):1993-05 EN 61058-1:1992 + A1:1993

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle  
*Certification*



Aktenzeichen: 4959.2-4401-0034 / 4051F ZS / KE

*File ref.:*

Ausweis-Nr.: 139298

*Licence No.:*

Blatt 1  
*page*

Weitere Bedingungen siehe Rückseite und Folgeblätter /  
*further conditions see overleaf and following pages*

Offenbach, 2001-11-01

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Licence No.:  
139298

Blatt /  
page  
2

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Cherry Electrical Products Corp.  
11200 88th Ave.  
PLEASANT PRAIRIE WI 53158, USA

Aktenzeichen / File ref

4959.2-4401-0034 / 4051F ZS / KE

Datum / Date

2001-11-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 139298.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 139298.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
Annual fee units

### Geräteschalter Switches for appliances:

10,23

Typ(en) / Type(s):

#### WR Series

Bemessungsspannung Rated voltage	AC 250 V	
Bemessungsstrom Rated current	A) 16(4) A B) 10(2) A	7,44
Schalterart Pattern number	1, 2, 6, 6/2	
Anzahl der Schaltzyklen Number of operating cycles	A) 10E3 B) 50E3	8,92
Bemessungs- Umgebungstemperatur Rated ambient temperature	T 125	
Anbringungsart Method of mounting	Einbau in Geräte der Schutzklasse II Incorporated switch for class II appliances	
Schalter der Kategorie Switch category	D (Glühdrahtfestigkeit 850°C) D (glow-wire resistance 850°C)	
Kriechstromfestigkeit Proof tracking index	PTI 175 V	
Schutzart Degree of protection	IP 20	
Weitere Angaben Further information	Siehe Anlage Nr.1 zu Az.: 14527-4401-0804 See appendix No.1 to file ref.: 14527-4401-0804	

Fortsetzung siehe Blatt 3 /  
continued on page 3

# VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut

## Zeichengenehmigung

Ausweis-Nr. /  
Licence No  
139298

Blatt /  
page  
3

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers / Name and registered seat of the Licence holder

Cherry Electrical Products Corp.  
11200 88th Ave.  
PLEASANT PRAIRIE WI 53158, USA

Aktenzeichen / File ref

4959.2-4401-0034 / 4051F ZS / KE

Datum / Date

2001-11-01

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Zeichengenehmigungsausweises Nr. 139298.  
*This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Licence No. 139298.*

Jahresgebühren-Einheiten /  
Annual fee units

Ausführung <i>Classification</i>	Flachsteckanschluß 6,3 x 0,8 mm Lötanschluß Schraubanschluß <i>tab terminals 6,3 x 0,8 mm</i> <i>solder terminals</i> <i>screw terminals</i>	1,86
-------------------------------------	---	------

Summe der Jahresgebühren-Einheiten  
*Sum of annual fee units*

28,45  
=====

Dieser Zeichengenehmigungs-Ausweis bildet die Grundlage für die EG-Konformitätserklärung und CE-Kennzeichnung durch den Hersteller oder dessen Bevollmächtigten und bescheinigt die Konformität mit den genannten Normen im Sinne der **EG-Niederspannungsrichtlinie 73/23/EWG** mit ihren Änderungen.

*This Marks Licence is the basis for the EC Declaration of Conformity and the CE Marking by the manufacturer or his agent and shows the conformity with the said standards as defined by the EC Low-Voltage Directive 73/23/EEC including amendments.*

VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut  
*VDE Testing and Certification Institute*  
Zertifizierungsstelle  
*Certification*

