

## CHIAVI COMBinate CORTE


### 285 C

ISO 7738



- Testa ad anello e a forchetta inclinate di 15°
- Anello con profilo esagonale fino alla misura da 5,5 mm, poligonale per le misure superiori

### Dettagli famiglia

Codice	 Bocca poligonale mm	L mm
U02850601	3,2	77
U02850602	4	77
U02850603	5	82
U02850604	5,5	82
U02850605	6	90
U02850606	7	90
U02850607	8	94
U02850608	9	98
U02850609	10	103
U02850610	11	109

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000

Codice	 Bocca poligonale mm	L mm
U02850611	12	127
U02850612	13	141
U02850613	14	147
U02850614	15	152
U02850615	16	158
U02850616	17	165

## Serie / Configurazioni

### Articoli



285 C/SE10 - Serie di 10 chiavi combinate corte



285 C/SE16 - Serie di 16 chiavi combinate corte

Stanley Black & Decker Italia S.r.l.

Sede legale: Via Energy Park 6 - 20871 Vimercate (MB)  
Sede operativa: Via Volta 3 - 21020 Monvalle (VA) Italia  
Partita IVA e C.F.: 03225990138

**StanleyBlack&Decker**

Società a Socio Unico soggetta a coord. e controllo da parte di Stanley Black & Decker, Inc.  
Capitale Sociale I.V. € 12.000.000