K 2628 H
MARTELLO DEMOLITORE DA 25 KG

- Energia del colpo 64 J, per la applicazioni più gravose
- Innovativo sistema AVS per lavorare avvertendo minori vibrazioni
- Maniglia per il trasporto per massima maneggevolezza e controllo durante il trasporto
- 1200 c/min per le massime prestazioni durante la demolizione
- Motore brushless per minima manutenzione
- Cavo lungo 10 m consente per utilizzo in un'area fino a 314 m^2
- Attacco 28 mm Hex
- Disponibile separatamente: carrello per il trasporto dotato di alloggiamento per 4 scalpelli e cavo (4933459794)





Potenza (W)	2,400
Energia del colpo (EPTA)(J)	64
Percussioni al minuto a pieno carico	1,200
Attacco	28 mm K-Esagonale
Vibrazioni scalpellatura (m/s^2)	6.2
Peso (Kg)	25.7
Codice prodotto	4933471685