



Presentazione

Gamma	KNX
Tipo prodotto	Gateway con alimentatore

Caratteristiche tecniche

Protocollo di comunicazione delle porte	BACnet KNX
Tensione nominale di alimentazione [Us]	24 V DC
Potenza assorbita W	2 W 12 W
Indicatore LED	LED (verde)carico sulla CPU: LED (verde/rosso)alimentazione KNX/reset:
Interfaccia	1 RJ45 1 TP-UART2
Porta Ethernet	10BASE-T/100BASE-TX
Tipo di controllo	Pulsante RESET
Connessioni - morsetti	Bus KNX: morsetti bus 1 cavi Alimentazione: Morsetto a 2 viti 1 cavi Alimentazione: morsetti a vite 1 cavi
Supporto di montaggio	Guida DIN
Altezza	90 mm
Larghezza	71 mm
Profondità	61 mm

Ambiente

Temperatura ambiente	0...45 °C
Altitudine di funzionamento	<= 2000 m
Umidità relativa	0...93 %
Grado di protezione ip	IP20
Norme di riferimento	IEC 60950-1

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh free of SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità EU RoHS Dichiarazione
Mercury free	Sì
RoHS exemption information	Sì

Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Informazioni Sulla Fine Della Vita